



La lámpara Ultra Efficient le proporciona la solución más sostenible y de ahorro de energía.

Luces LED de última generación que proporciona una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Ahorrará dinero en energía de forma inmediata y reducirá la frecuencia de sustitución de focos, sin comprometer la calidad de la iluminación

Elija una solución sostenible

· Iluminación de larga duración: dura hasta 50 años

Luz más allá de la iluminación

· Con regulador

Destacados

Iluminación de larga duración: dura hasta 50 años



Con una vida útil de hasta 50,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar tus luces con frecuencia y disfruta de una solución perfecta en iluminación durante más de 50 años.

Con regulador

Este foco puede utilizarse con la mayoría de los atenuadores para crear el ambiente deseado con un oscurecimiento suave al 10 % del nivel de luz completo. Revise la tabla de compatibilidad para estar seguro de que su atenuador en particular puede usarse con esta lámpara.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- · Toma de corriente: E26
- · Regulable: Sí
- Acabado de la luz: BlancoMaterial del foco: Plástico

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
- · Vida útil nominal: 50,000
- Rango de temperatura ambiente: -20 a +45 °C

Medioambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- · Ángulo del rayo de luz: 110 °
- Índice de producción de color (IRC):
 90
- · Temperatura de color: 5000 K
- · Flujo luminoso nominal: 650 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5 s
- · Código de color: 950 | CCT of 5000K
- Temperatura de color correlacionada (nominal): 5000 K
- · Flujo luminoso: 650 lm
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 144 lm/W

Varios

- EveComfort: Sí
- · Innovaciones en LED: UltraEfficient
- · Características adicionales: Regulable

Otras características

 Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Información del empaque

- EAN: 046677581688
- EOC: 581686
- Título del producto:4.5BR30/UE/950/P/E26/D/T201PF/3 SRP

Energía

· Factor de potencia (fracción): 0.7

Consumo de energía

• Factor de energía: 0.7

· Voltaje: AC 120 V

• Potencia en vatios equivalente: 65 W

· Consumo de energía: 4.5 W

Dimensiones y peso del producto

Altura total: 130 mmLongitud total: 130 mmAncho total: 94 mm

Especificaciones técnicas

• Frecuencia: 60

Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos

• Tapa-base: E26

 $\boldsymbol{\cdot}$ se puede usar en luminarias cerradas:

Yes



Fecha de publicación: 2025-09-13 Versión: 0.124 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.