

PHILIPS

Luz portátil Alula
de 1.2 W

Luminarias de exterior

3.000K

Negro

Colores RGB; resistente al agua



046677585785



Ilumina tu vida en exteriores

La luz solar portátil Philips Alula viene con 3 modos de configuración de luz en 1. Basta un simple golpe o toque para que disfrutes de dos niveles de brillo o del modo fiesta RGB.

Soluciones de iluminación sostenible

- Larga duración de hasta 15.000 horas

Iluminación LED avanzada

- Iluminación LED de alta calidad

Alta calidad

- Material de alta calidad



Destacados

Larga duración de hasta 15.000 horas



La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 15.000 horas. Ten la certeza de que pasarán años antes de tengas que preocuparte por hacer mantenimiento mientras disfrutas del ambiente ligero ideal para tu hogar.

Iluminación LED de alta calidad



Estas luces LED utilizan una tecnología única desarrollada por Philips. Se encienden instantáneamente y producen una emisión de luz óptima que resalta los colores vibrantes de su jardín.

Material de alta calidad



Esta lámpara de exterior Philips está fabricada con materiales de alta calidad y un acabado superior. Esto garantiza un producto sólido y duradero, resistente a la corrosión y a las manchas en todas las condiciones climáticas.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil nominal: 15,000

Medioambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Cabezal de reflector ajustable: No
- Antioxidante y anti polvo: Sí
- Rayo de luz bidireccional: No
- Sensor diurno y nocturno: No
- Totalmente resistente a la intemperie: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: No
- Energía solar: Sí
- Luz blanca cálida: No
- Pieza central: Sí

Área del jardín

- Área del jardín: Jardín y patio

Características de la luz

- Índice de producción de color (IRC): 80

Varios

- Especialmente diseñado para: Jardín y patio
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Luces portátiles
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Colores RGB, Resistente al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0.362 kg
- Alto: 14.9 cm
- Largo: 13.1 cm
- Ancho: 12 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 80/20
- Color de la luz: 3000
- Alimentación: 4 V
- Luminaria regulable: No
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: no aplica
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 1.2
- Código IP: UL03: ubicación seca (América del Norte)
- Clase de protección: Clase III
- Fuente de luz reemplazable: No



Fecha de publicación:
2025-06-02
Versión: 0.112

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com