PHILIPS

Foco A19 E26 de 60 W

LED

2.700 k

800 lm

15.000 h

046677586867

Luz LED de vanguardia para el hogar

Luces LED de última generación que proporciona una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Ahorrará dinero en energía de forma inmediata y reducirá la frecuencia de sustitución de focos, sin comprometer la calidad de la iluminación.

Luz de alta calidad

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas

- De forma y tamaño similares al foco incandescente estándar

Destacados

Diseñado para la comodidad de tus ojos

No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Reemplaza incandescente estándar

Con un diseño de forma hermosa y dimensiones familiares, este es un foco LED estándar de bajo consumo para iluminación contemporánea. El reemplazo sostenible ideal para los focos incandescentes estándar tradicionales.

Especificaciones

Características de la fuente de luz
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Regulable: No
- Acabado de la luz: Blanco
- Material del foco: Plástico

Duración
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
- Vida útil nominal: 15,000

Medioambiente
- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz
- Ángulo del rayo de luz: 200 °
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 2700 K
- Flujo luminoso nominal: 800 lm
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 90 lm/W

Varios
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort

Información del empaque
- EAN: 046677586867
- EOC: 586867
- Título del producto: 8.8A19/PER/827/FR/P/E26/Sensor 4/1PF

Consumo de energía
- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: AC 120 V
- Potencia en vatios equivalente: 60 W
- Consumo de energía: 8.8 W

Dimensiones y peso del producto

- Altura total: 117 mm
- Longitud total: 117 mm
- Ancho total: 60 mm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60

Fecha de publicación: 2025-08-30
Versión: 0.120

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com