

PHILIPS

Luces de pedestal/
camino Reina de 0.6 W

Solar para exteriores

3.000K

Negro

Dusk to Dawn; solar; resistente
al agua



046677590031



Disfruta de un bonito jardín iluminado de forma sostenible

Philips Reina es una luz solar confiable que dura más tiempo, reduce el consumo de energía y contribuye a la sostenibilidad.

Fácil de instalar

- No se requiere cableado

Soluciones de iluminación sostenible

- Energía solar
- Larga duración de hasta 25.000 horas

Iluminación LED avanzada

- Iluminación LED de alta calidad

Alta calidad

- Material de alta calidad

Diseñada para exteriores

- Impermeable (IP44)

Luz de alta calidad

- Luz blanca brillante 3000K

Destacados

No se requiere cableado



Esta lámpara funciona completamente con energía solar. No se necesita cableado, lo cual permite que estas luces sean fáciles de instalar y reposicionar en cualquier lugar de tu jardín u otra área al aire libre.

Energía solar



Las luces solares de Philips están diseñadas para aprovechar al máximo la energía que reciben del sol y producir una luz más duradera. Dado que no consumen electricidad, le ayudan a ahorrar dinero en sus facturas y a aportar su granito de arena al medio ambiente.

Larga duración de hasta 25.000 horas



La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 25.000 horas. Ten la certeza de que pasarán años antes de tener que preocuparte por dar mantenimiento mientras disfrutas de la luz de jardín perfecta todas las noches.

Iluminación LED de alta calidad



Estas luces LED utilizan una tecnología única desarrollada por Philips. Se encienden instantáneamente y producen una emisión de luz óptima que resalta los colores vibrantes de su jardín.

Material de alta calidad




Esta lámpara de exterior Philips está fabricada con materiales de alta calidad y un acabado superior. Esto garantiza un producto sólido y duradero, resistente a la corrosión y a las manchas en todas las condiciones climáticas.

Impermeable (IP44)



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para ambientes exteriores húmedos. Ha pasado rigurosas pruebas para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que ofrece protección contra el ingreso de polvo y salpicaduras de agua, lo que la hace ideal para el uso común en exteriores.

Luz blanca brillante 3000K

¿Sabías que los diferentes tonos de luz blanca se identifican mediante diferentes temperaturas de color, medidas en Kelvin (K)? Las temperaturas de color más bajas producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que las temperaturas de color más altas producen una luz blanca fría y más

energizante. Esta luminaria produce una luz blanca brillante a 3000 K.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil nominal: 25,000

Medioambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Cabezal de reflector ajustable: No
- Antioxidante y anti polvo: Sí
- Rayo de luz bidireccional: No
- Sensor diurno y nocturno: Sí
- Totalmente resistente a la intemperie: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: No
- Energía solar: Sí
- Pieza central: No

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 120 °
- Índice de producción de color (IRC): 80

Varios

- Especialmente diseñado para: Jardín y patio
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Luces de pedestal/camino

Consumo de energía

- Consumo de energía: 0.6

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0.43 kg
- Alto: 69 cm

Servicio

- Garantía: 3 años

Especificaciones técnicas

- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 50
- Color de la luz: 3000
- Alimentación: 4 CC
- Luminaria regulable: No
- Código IP: UL03: ubicación seca (América del Norte)
- Clase de protección: Clase III
- Fuente de luz reemplazable: No
- Cantidad de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677590031
- Peso neto: 0.43 kg
- Peso bruto: 0.69 kg
- Alto: 37.5 cm
- Largo: 13.5 cm
- Ancho: 15.5 cm



Fecha de publicación:
2025-06-14
Versión: 0.99

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com