

# PHILIPS

Foco espiral  
fluorescente compacto

Tornado Mini

8 W (30 W)

Base E27

Luz fría de día

110-127 V

8718696436325



## Luz suave y agradable en una lámpara de bajo consumo

Las bombillas de bajo consumo Philips Tornado proporcionan luz brillante y hacen que los colores parezcan más vivos. Gracias a su diseño compacto, este foco espiral de bajo consumo cabe prácticamente en cualquier parte y le permite ahorrar energía y dinero hasta por 10 años.

### **Rendimiento excelente en un diseño compacto**


- Luz brillante en un diseño compacto

### **Ahorra energía y dinero**

- Hasta un 80 % de ahorro de energía
- Larga duración: dura hasta 6 años

# Destacados

## Luz brillante en un diseño compacto



Este foco de bajo consumo de Philips es lo suficientemente pequeño para caber fácilmente en cualquier lugar de la casa en el que necesite un brillo extra. Es ideal para luminarias estrechas.

## Hasta un 80 % de ahorro de energía



Este foco utiliza hasta un 80 % menos de energía que las fuentes de iluminación tradicionales, lo que permite ahorrar dinero en las facturas de electricidad y aportar al cuidado del medio ambiente.

## Larga duración: hasta 6 años



Los focos de bajo consumo de Philips se diseñaron para durar. Con una vida útil de hasta 6 años, evitará las complicaciones y costos de sustitución de los focos, mientras que a la vez ahorra energía año tras año.

# Especificaciones

### Características de la fuente de luz

- Forma: Espiral
- Toma de corriente: E27
- Código de forma de la lámpara: T2 QFS
- Regulable: No

### Dimensiones del producto

- Alto: 81.5 mm
- Ancho: 40 mm

### Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 6 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 0.8
- Cantidad de ciclos del interruptor: 4,000
- Vida útil nominal: 6,000

### Características de la luz

- Aplicación: Iluminación confortable, Luz básica
- Índice de producción de color (IRC): 77
- Temperatura de color: 6500 K
- Categoría de color de la luz: Luz fría de día
- Flujo luminoso nominal: 410 lm
- Hora de inicio: 0 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: <2 s
- Temperatura de color correlacionada (nominal): 6500 K
- Flujo luminoso: 424 lm
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 53 lm/W

### Otras características

- Corriente de la lámpara: 110 mA

### Energía

- Factor de potencia (fracción): 0.5

### Consumo de energía

- Factor de energía: >50
- Voltaje: 110 - 130 V
- Potencia en vatios: 8 W
- Potencia en vatios equivalente: 30 W
- Consumo de energía: 8 W
- Consumo de energía kWh/1000 h: 8

### Valores nominales

- Vida útil nominal: 6,000
- Flujo luminoso nominal: 439.2 lm
- Potencia asignada: 7.7 W

### Especificaciones técnicas

- Coordenada de cromaticidad Y: 337
- Coordenada de cromaticidad X: 313
- Frecuencia de línea: 50 or 60
- Regulable: No
- Tapa-base: E27

### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto:  
8718696436325
- Peso neto: 0.05 kg
- Peso bruto: 0.07 kg
- Alto: 12.9 cm
- Largo: 4.9 cm
- Ancho: 4.9 cm



Fecha de publicación:  
2025-05-24  
Versión: 0.540

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)