

PHILIPS

Foco A19 E27 de
75 W

LED

6.500 K

910 lm

2.000 h

8721103072627



Iluminación LED brillante con excelente calidad de luz

Luces LED de última generación que proporciona una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Ahorrará dinero en energía de forma inmediata y reducirá la frecuencia de sustitución de focos, sin comprometer la calidad de la iluminación.

Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas

- De forma y tamaño similares al foco incandescente estándar

Elija una solución sostenible

- No contiene mercurio

Cree la luz adecuada para su hogar

- Un LED simple para el uso diario

Destacados

Reemplaza incandescente estándar



Con un diseño de forma hermosa y dimensiones familiares, este es un foco LED estándar de bajo consumo para iluminación contemporánea. El

reemplazo sostenible ideal para los focos incandescentes estándar tradicionales.

No contiene mercurio



Como no contiene mercurio, se puede desechar como residuo no peligroso, lo cual te permite hacer que tu espacio actual sea más sostenible.

Un LED simple para el uso diario

El LED de uso diario Philips es el foco perfecto para tus necesidades de iluminación básica. Proporciona una hermosa luz y el rendimiento confiable que esperas de un LED a un precio asequible.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E27
- Regulable: No
- Acabado de la luz: Blanco
- Material del foco: Plástico

Dimensiones del producto

- Alto: 10.6 cm
- Ancho: 6 cm

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
- Vida útil nominal: 2,000

Medioambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 150 °
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Temperatura de color: 6500 K
- Flujo luminoso nominal: 910 lm
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 70 lm/W

Varios

- EyeComfort: No

Información del empaque

- EAN: 8721103072627
- EOC: 872110307262700
- Título del producto: LEDBulb 13-75W E27 6500K LV 1CT/20 CAM

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5
- Voltaje: AC 120 V
- Potencia en vatios: 13 W
- Potencia en vatios equivalente: 75 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 10.6 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8721103072627
- Peso neto: 0.02 kg
- Peso bruto: 0.04 kg
- Alto: 10.8 cm
- Largo: 6.2 cm
- Ancho: 6.2 cm



Fecha de publicación:
2025-08-30
Versión: 0.151

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com