

PHILIPS


Lámpara de pared
Grass de 4.25 W

myGarden

2700 k

Antracita

Resistente al agua



17321/93/16



Disfruta un hermoso jardín iluminado


Este aplique de pared moderno y simple para exteriores Philips Grass en color antracita está fabricado en aluminio fundido a presión de larga duración. El exclusivo diseño de cubo cortado ilumina tu pared de manera bidireccional generando un efecto único con 2 haces de luz blanca cálida.

Soluciones de iluminación sostenible

- Ahorro de energía
- Iluminación LED de alta calidad
- Larga duración de funcionamiento hasta de 25 años
- Luz blanca cálida
- Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo y controlador LED

Diseñado para tu jardín

- Impermeable (IP44)



Destacados

Ahorro de energía



Esta lámpara de bajo consumo de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a conservar el medio ambiente.

Iluminación LED de alta calidad




La tecnología LED, integrada en esta lámpara Philips, es una solución desarrollada en exclusividad por Philips. Su encendido instantáneo permite una emisión de luz óptima y brinda colores vibrantes a tu hogar.

Funcionamiento de larga duración



Una fuente de luz confiable. El foco LED, incluido en esta lámpara LED, dura hasta 25,000 horas (lo que equivale a 25 años con un uso promedio de 3 horas al día, con una cantidad de, como mínimo, 13,000 ciclos de encendido/apagado). Se siente tan confortante que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento ni reemplazo de tus luces por un buen tiempo, mientras disfrutas de un ambiente de iluminación perfecto en tu hogar.

Luz blanca cálida



La luz puede tener diferentes temperaturas de color que se indican en unidades llamadas Kelvin. Las lámparas con un bajo valor Kelvin producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que un valor Kelvin más alto produce una luz fría más energizante. Esta lámpara Philips brinda una luz blanca cálida para crear una atmósfera acogedora.

5 años de garantía para el sistema LED



Además de la garantía estándar de 2 años de esta lámpara, Philips ofrece una garantía de 5 años para el sistema LED, es decir, para el módulo y el controlador LED en esta lámpara.

Impermeable (IP44)



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para ambientes exteriores húmedos. Se probó para ambientes húmedos. El nivel IP se describe con dos cifras: la primera, se refiere al nivel de protección contra el polvo; y la segunda, a la protección contra el agua. Esta luz exterior está diseñada con IP44: está protegida contra salpicaduras de agua, este producto el más común e ideal para uso general en exteriores.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Antracita
- Material: Aluminio

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Totalmente resistente a la intemperie: Sí
- LED integrado: Sí

Área del jardín

- Área del jardín: Jardín y patio

Varios

- Especialmente diseñado para: Jardín y patio
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Apliqués
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Resistente al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0.570 kg
- Alto: 12.8 cm
- Largo: 12.9 cm
- Ancho: 14.5 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 25,000 hora(s)
- Fuente de iluminación equivalente a una luz tradicional de: 35 W
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 800 lm
- Tecnología de la luz: LED
- Color de la luz: blanco cálido
- Alimentación: 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: F
- Potencia en vatios de la luz incluida: 4.5 W
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 4.25 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz reemplazable: No
- Cantidad de fuentes de luz: 2

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718696131589
- Peso neto: 0.57 kg
- Peso bruto: 0.66 kg
- Alto: 16.1 cm
- Largo: 13.6 cm
- Ancho: 13.6 cm
- N.º de material (12NC): 915005196801



Fecha de publicación:
2024-07-25
Versión: 0.436

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com