



## Luz empotrada de 8 pulgadas 24 W

Obtén luz regulable en cualquier tono de blanco cálido a frío con la luz empotrable inteligente WiZ de 8 pulgadas. Úsallo con tu Wi-Fi existente para controlar con la aplicación WiZ o tu voz.

## PRODUCTOS DESTACADOS

- Blanco regulable
- Corte de Ø196-205 MM
- IP20/Redondo/Blanco



#### Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.



#### Controla con cualquier plataforma Matter de hogar inteligente

Este producto tiene certificación Matter, lo que permite un fácil control en Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter de tu elección.



#### Luz exclusiva SpaceSense™ que se enciende con el movimiento

La tecnología SpaceSense de WiZ convierte tus luces en sensores de movimiento. Con un mínimo de dos luces WiZ en una habitación, puedes activar la función SpaceSense en la aplicación WiZ, y hacer que las luces se enciendan y apaguen automáticamente con detección de movimiento. Es sencillo. Es SpaceSense. Es WiZ.



#### Controla el consumo de electricidad

Obtén una descripción general del consumo eléctrico de las luces con la aplicación WiZ. Accede fácilmente a un informe semanal o diario para ayudarte a mantenerte al tanto del consumo de energía en el hogar.

#### Configura las luces para seguir tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para seguir las rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan en la mañana o antes de llegar a casa, y mantenerlas apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.

#### Configura el ambiente indicado con la luz blanca personalizable de cálida a fría

Elige entre una amplia gama de luces que van de blancas frías y revitalizantes a blancas cálidas y suaves, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración o Relajación, para crear la atmósfera perfecta para tus actividades.



# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores  
Regulable: Sí

## DISEÑO Y ACABADO

Color: Hue White  
Material: Plástico

## DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):  
15 año(s)  
Factor de mantenimiento lumen: 70%  
Cantidad de ciclos del interruptor:  
7,500  
Vida útil nominal: 15,000

## CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con control remoto: Sí  
LED integrado: Sí  
Control remoto incluido: No

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Ángulo del rayo de luz: 110 °  
Consistencia del color: <6 SDCM  
Índice de producción de color (IRC):  
≥80  
Temperatura de color: 2700-6500 K  
Tiempo de calentamiento de hasta un  
60 % de luz: 2  
Eficacia lumínica (promedio)  
(nominal): 81.25 lm/W

## VARIOS

Especialmente diseñado para: Sala  
Cocina Comedor Habitación

## CONSUMO DE ENERGÍA

Voltaje: 100-240 V

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0.275 kg  
Distancia empotrada: 101 mm  
Altura total: 47 mm  
Longitud total: 215 mm  
Ancho total: 215 mm  
Apertura para luces empotrables en  
el techo: 20.0 cm x 20.0 cm

## SERVICIO

Garantía: 2 años

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro: 215 mm  
Emisión de lúmenes total de la  
luminaria: 1950@6500K  
Color de la luz: 2700-6500  
Potencia en vatios de la luz incluida:  
24  
Código IP: IP20 | Protección para los  
dedos  
Clase de protección: Clase II:  
aislamiento doble

## COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:  
Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Período de asistencia definido:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Cantidad máx. de accesorios: 9999  
Protocolo de comunicación:  
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

## DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto:  
8718696466148  
Peso neto: 0.29 kg  
Peso bruto: 0.38 kg  
Alto: 21.7 cm  
Largo: 5.6 cm  
Ancho: 21.6 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.