PHILIPS

Iluminación de techo Moire de 17 W

Iluminación de techo

2700K

Blanco

8718699681135

Iluminación LED confortable que no molestará tus ojos.

Las luminarias Philips LED proporcionan luz que está diseñada para la comodidad de tus ojos

Efecto de luz

- Esta iluminación de techo cuenta con tecnología de óptica entrelazada, que redistribuye la luz de forma inteligente para mejorar la experiencia general de iluminación. La lente de esta lámpara tiene una microestructura piramidal que difunde y distribuye la luz de manera uniforme, lo que la vuelve más agradable a la vista.

Fácil de usar

- Fácil de instalar

Efecto de luz

- Distribución lumínica uniforme

Alta calidad

- Fácil de limpiar

Destacados

Óptica entrelazada
Esta iluminación de techo cuenta con tecnología de óptica entrelazada, que redistribuye la luz de forma inteligente para mejorar la experiencia general de iluminación. La lente de esta lámpara tiene una microestructura piramidal que difunde y distribuye la luz de manera uniforme, lo que la vuelve más agradable a la vista.

Fácil de instalar
No más complicaciones en la instalación. Basta con fijarlo o colgarlo firmemente en la pared o en el techo, y enchufarlo, y ahora este luminario está listo para encenderlo.

Distribución lumínica uniforme
Genera luz en las habitaciones de manera uniforme y homogénea.

Fácil de limpiar
Los materiales delicados y fáciles de limpiar significan que tu casa siempre se verá atractiva de piso a techo.

Especificaciones

Características de la fuente de luz
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Redondo

Diseño y acabado
- Color: Hue White
- Material: Metal, Plástico

Duración
- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Cantidad de ciclos del interruptor: 15,000
- Vida útil nominal: 15,000

Medioambiente
- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos
- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No

Características de la luz
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Temperatura de color: 2700 K
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 100 lm/W

Varios
- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Área de tareas, Garaje
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Iluminación de techo
- EyeComfort: Sí

Otras características
- Corriente de la lámpara: 142 mA

Consumo de energía
- Factor de energía: 0.5

Dimensiones y peso del producto
- Peso neto: 0.42 kg
- Altura total: 50 mm
- Longitud total: 320 mm
- Ancho total: 320 mm

Servicio
- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 320 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 1700
- Color de la luz: 2700
- Alimentación: AC 220-240
- Luminaria regulable: No
- Código IP: IP20 | Protección para los dedos
- Clase de protección: Clase I: conectado a tierra

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718699681135
- Peso neto: 0.44 kg
- Peso bruto: 0.7 kg
- Alto: 35.2 cm
- Largo: 6.2 cm
- Ancho: 35.2 cm

Fecha de publicación: 2025-08-30
Versión: 0.463

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com