




## **Wi-Fi TW/9W A60 220V E27 6/1PF**

Obtén cualquier tono de luz blanca fría a cálida con nuestro foco E27 inteligente blanco variable WiZ. Úsala con la aplicación WiZ o tu voz para regular la intensidad e iluminar o usar modos de luz preestablecidos en configuraciones de Wi-Fi.


## **PRODUCTOS DESTACADOS**

- Blanco regulable
- Plástico
- Plug and play sencillo
- Control con la aplicación de WiZ o por voz



### Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.




### Controla el consumo de electricidad

Obtén una descripción general del consumo eléctrico de las luces con la aplicación WiZ. Accede fácilmente a un informe semanal o diario para ayudarte a mantenerte al tanto del consumo de energía en el hogar.



### Configura las luces para seguir tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para seguir las rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan en la mañana o antes de llegar a casa, y mantenlas apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



### Activa dispositivos con movimiento sin usar sensor

La tecnología SpaceSense de WiZ transforma tus dispositivos en sensores de movimiento. Activa la función SpaceSense en la aplicación WiZ y haz que las luces y los dispositivos se enciendan y apaguen automáticamente, con detección de movimiento. Se necesita un mínimo de dos dispositivos WiZ en una habitación para que funcione la característica SpaceSense.



### Configura el ambiente indicado con la luz blanca personalizable de cálida a fría

Elige entre una amplia gama de luces que van de blancas frías y revitalizantes a blancas cálidas y suaves, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración o Relajación, para crear la atmósfera perfecta para tus actividades.



### Regula las luces inteligentes incluso sin un regulador de intensidad

Ajusta las luces de forma simple al nivel de brillo que desees usando tu teléfono inteligente, el accesorio de control WiZ o solo tu voz. ¡No necesitas instalar un regulador de intensidad costoso!



# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores  
Forma de la lámpara: A60  
Toma de corriente: E27  
Tecnología: Wi-Fi inteligente  
Tipo de cristal: Satinado  
Regulable: Regulación inalámbrica

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Alto: 12.2 cm  
Peso: 0.06 kg  
Ancho: 6 cm

## DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):  
15 año(s)  
Factor de mantenimiento lumen: 70%  
Cantidad de ciclos del interruptor:  
50,000  
Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Ángulo del rayo de luz: 220 °  
Consistencia del color: 6 SDCM  
Índice de producción de color (IRC):  
90  
Temperatura de color: 2700-6500 K  
Categoría de color de la luz: Blanco  
regulable  
Flujo luminoso nominal: 806 lm  
Hora de inicio: <0.5 s  
Tiempo de calentamiento de hasta un  
60 % de luz: Luz completa al instante

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 75 mA  
Eficacia: 89 lm/W

## INFORMACIÓN DEL EMPAQUE

EAN: 8718699785352  
EOC: 871869978535200  
Título del producto: Wi-Fi TW/9W A60  
220V E27 6/1PF

## CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.5  
Voltaje: 220-240 V  
Potencia en vatios: 9 W  
Potencia en vatios equivalente: 60 W

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Largo: 12.2 cm

## VALORES NOMINALES

Ángulo nominal del rayo de luz: 220 °  
Vida útil nominal: 15,000 hora(s)  
Flujo luminoso nominal: 806 lm  
Intensidad máxima: 110 cd  
Potencia asignada: 9 W

## SERVICIO

Garantía: 2 años

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 50-60 Hz



© 2023 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.