



Lámpara de filamento ámbar de 50W ST64 E27

Con su estilo Edison de antaño, opciones de luz blanca cálida a fría y un revestimiento ámbar, esta lámpara de filamento inteligente WiZ le dará un aspecto vintage en cualquier habitación. Úsala con la aplicación WiZ o tu voz para regular la intensidad e iluminar o usar modos de luz preestablecidos en configuraciones de Wi-Fi.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Foco inteligente blanco personalizable
- Hasta 640 lúmenes
- Plug and play sencillo
- Control mediante aplicación o voz



Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.



Controla con cualquier plataforma Matter de hogar inteligente

Este producto tiene certificación Matter, lo que permite un fácil control en Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter de tu elección.



Configura las luces para seguir tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para seguir las rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan en la mañana o antes de llegar a casa, y mantenlas apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



Crea tu escena de luz perfecta

Mezcla modos de luz blanca y de distintos colores para crear la atmósfera luminosa perfecta para tus momentos diarios. Simplemente guarda tu nueva escena y selecciónala en cualquier momento con la aplicación WiZ o tu voz.



Configura el ambiente indicado con la luz blanca personalizable de cálida a fría

Elige entre una amplia gama de luces que van de blancas frías y revitalizantes a blancas cálidas y suaves, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración o Relajación, para crear la atmósfera perfecta para tus actividades.



Regula las luces inteligentes incluso sin un regulador de intensidad

Ajusta las luces de forma simple al nivel de brillo que desees usando tu teléfono inteligente, el accesorio de control WiZ o solo tu voz. ¡No necesitas instalar un regulador de intensidad costoso!



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores
Forma de la lámpara: ST64
Toma de corriente: E27
Tipo de cristal: Ámbar
Regulable: Sí

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Peso: 0.045 kg

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):
15 año(s)
Factor de mantenimiento lumen: 70%
Cantidad de ciclos del interruptor:
20,000
Vida útil nominal: 15,000

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Ángulo del rayo de luz: 220 °
Consistencia del color: 6 SDCM
Índice de producción de color (IRC):
≥90
Temperatura de color: 2200 K
Categoría de color de la luz: Ámbar
Flujo luminoso nominal: 640 lm
Hora de inicio: <0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante
Eficacia lumínica (promedio)
(nominal): 92 lm/W

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 50 mA

INFORMACIÓN DEL EMPAQUE

EAN: 8718699787332
EOC: 871869978733200
Título del producto: Wi-Fi DIM/6.9W
ST64 Amb 220V E27 6/1PF

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.6
Voltaje: 220-240 V
Potencia en vatios equivalente: 50 W
Consumo de energía: 6.9 W
Consumo energético kWh/1000 h: 7

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura total: 141 mm
Longitud total: 141 mm
Ancho total: 64 mm

VALORES NOMINALES

Vida útil nominal: 15,000
Flujo luminoso nominal: 640 lm
Intensidad máxima: 90 cd
Potencia asignada: 6.9 W

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 50-60

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto:
8718699787332
Peso neto: 0.06 kg
Peso bruto: 0.15 kg
Alto: 15.5 cm
Largo: 8.5 cm
Ancho: 8.5 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.