

PHILIPS

Luz de escritorio
Donutclip

Luces de escritorio

4000K

Blanco

Con regulador



8719514396890



Iluminación LED confortable que no molestará tus ojos.

Luz de lectura con sujetador y batería de litio integrada para
brindarte mayor comodidad

Alta calidad

- Comodidad visual: luz que es cómoda con tus ojos

Control

- Regulación de intensidad escalonada

Destacados

Comodidad visual

La luz de baja calidad puede causar fatiga ocular. Debido a que muchos de nosotros pasamos muchas horas en el interior, hoy es más importante que nunca iluminar correctamente tu casa. Nuestros productos cumplen con los criterios de prueba más estrictos, que incluyen efectos de parpadeo,

estroboscopia, deslumbramiento, reproducción de colores y atenuación para asegurar que cumplen con los requisitos de comodidad visual. Los focos Philips LED no sólo brindan luz cómoda, sino que también permanecen así durante la duración de su vida útil, ofreciendo calidad de luz constante, productividad y color

durante más de una década. Cambia a luz que es cómoda con tus ojos, tus ojos te lo agradecerán.

Regulación de intensidad escalonada

Seleccione entre diferentes niveles de regulación de intensidad para crear el estado de ánimo adecuado para el momento.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores

Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 15,000

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: No
- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 90

Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Oficina en casa
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Luces de escritorio
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable

Otras características

- Corriente de la lámpara: 600 mA
- Eficacia: 76 lm/W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0.25 kg
- Alto: 38 cm
- Largo: 9.9 cm
- Ancho: 29 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 15,000 hora(s)
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 175
- Color de la luz: 4000
- Alimentación: 5 V
- Luminaria regulable: Regulador de intensidad escalonado- No usar con regulador de intensidad
- LED: Sí
- Potencia en vatios de la luz incluida: 3
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase III

8719514396890

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto:
8719514396890
- Peso neto: 0.25 kg
- Peso bruto: 0.38 kg
- Alto: 18 cm
- Largo: 6.5 cm
- Ancho: 17 cm
- N.º de material (12NC): 929003179707



Fecha de publicación:
2024-07-25
Versión: 0.496

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com