



Smart Button

Este botón fácil de usar te sorprenderá al funcionar en todas partes. Pégalo en la pared o en un rincón sin necesidad de tornillos o deja que una superficie metálica atraiga el imán de su interior. Llévalo contigo por tu casa y controla las luces rápidamente.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Funciona con baterías
- IP20/Plástico/Blanco
- Funciona con todos los productos Connected by WiZ



Botón de pilas para usar y dejar en cualquier lugar

Fija fácilmente la placa de montaje incluida en la pared y el imán integrado del botón la mantendrá en su lugar. Diviértete y prueba el botón directamente en otras superficies metálicas, o simplemente déjalo en un escritorio o mesa cerca de ti.




Control inalámbrico de tus luces WiZ

Disfruta el rápido y fácil control de tus luces WiZ. Enciende o apaga las luces y ajusta el brillo con solo una pulsación. Se conecta directamente a tus luces WiZ y funciona incluso cuando el Wi-Fi está inactivo.



Amplio rango de control de 15 m/50 pies

Controla las luces y los dispositivos dentro de un rango de 15 metros o 50 pies en un ambiente interior normal con mamparas y paredes.



Controla con facilidad una o varias luces en una habitación

Este accesorio de control portátil puede vincularse a una habitación y activar todas las luces de esa habitación. ¡Ya sea que haya una o cincuenta luces! ¿Quieres controlar otra habitación en su lugar? Solo cambia la habitación vinculada del accesorio en la aplicación.



Compatible con todas las luces "Connected by WiZ"

Este accesorio de control WiZ está diseñado para controlar todo tipo de luces en el ecosistema WiZ. Puedes usarlo para controlar cualquier luz de cualquier marca siempre que esté "Connected by WiZ".



El ambiente adecuado con un solo click

Enciende/apaga las luces con una pulsación, ajusta el brillo con una pulsación larga. ¡El ambiente adecuado a tu alcance!



ESPECIFICACIONES

DISEÑO Y ACABADO

Color: Hue White
Material: Plástico

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Baterías incluidas: Sí
Distancia de control: 15 m

CONSUMO DE ENERGÍA

Voltaje: 3Vdc V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0.066 kg
Altura total: 18.5 mm
Longitud total: 64 mm
Ancho total: 64 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de batería: AAA: batería de
barras, lápiz
Código IP: IP20 | Protección para los
dedos
Clase de protección: Clase III: tensión
extrabaja de seguridad

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto:
8719514554795
Peso neto: 0.08 kg
Peso bruto: 0.13 kg
Alto: 16.1 cm
Largo: 4.6 cm
Ancho: 7.6 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.