




Lámpara de pared ELPAS

Este aplique conectado directo a la tensión eléctrica, resistente a la intemperie y de diseño elegante dan un nuevo y emocionante giro a los clásicos apliques de pared para exteriores. Instálalas en tu jardín delantero, jardín trasero, balcón o porche para obtener 400 lúmenes de hermosa luz. Selecciona entre millones de colores, blancos cálidos a fríos y modos de luz dinámicos mediante la conexión a tu Wi-Fi existente.

PRODUCTOS DESTACADOS

- De colores
- Tensión de red
- Impermeable




Configuración instantánea para todas las funcionalidades de tu hogar inteligente
Accede a todas las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando las nuevas luces a tu Wi-Fi existente. Puedes controlar las luces cuando estás fuera de casa y establecer horarios para encenderlas y apagarlas automáticamente. Todo sin necesidad de instalar hardware adicional. Mantén el controlador dentro del alcance de Wi-Fi, y todas las luces vinculadas serán totalmente controlables incluso fuera del alcance del Wi-Fi.




Controla con cualquier plataforma Matter de hogar inteligente

Este producto tiene certificación Matter, lo que permite un fácil control en Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter de tu elección.



Siéntete siempre seguro con las luces exteriores automatizadas

Programa las luces exteriores para que se enciendan todos los días antes de llegar a casa, para que puedas ver claramente tu entorno y sentirte seguro. Configura las luces para que se apaguen automáticamente por la mañana, o cuando no sean necesarias, y ahorra energía.



Crea tu escena de luz perfecta

Mezcla modos de luz blanca y de distintos colores para crear la atmósfera luminosa perfecta para tus momentos diarios. Simplemente guarda tu nueva escena y selecciónala en cualquier momento con la aplicación, tu voz o algún accesorio de control.

Embellece tu jardín con millones de colores y modos dinámicos

Elige entre millones de colores claros, desde un blanco frío energizante hasta un blanco cálido y suave, y crea el mejor ambiente para tus actividades al aire libre. O simplemente aplica un modo de luz dinámico preestablecido, como Ocean, Forest o Party para crear una atmósfera increíble y levantar el ánimo.

Controla las luces exteriores como más te guste

WIZ te ofrece muchas opciones para controlar las luces inteligentes. Simplemente ajusta las luces con tu teléfono inteligente o tu voz desde cualquier lugar. Funciona con Google Home, Alexa y Atajos de Siri.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Exteriores
Forma de la lámpara: Rectángulo redondo
Regulable: Sí

DISEÑO Y ACABADO

Color: Negro
Material: Metal Plástico

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día): 25 año(s)
Factor de mantenimiento lumen: 70%
Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
Vida útil nominal: 25,000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con control remoto: Sí
LED integrado: Sí
Luz(es) LED incluida(s): Sí
Control remoto incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 7 SDCM
Índice de producción de color (IRC): ≥ 80
Temperatura de color: 2700-5000 K
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 2
Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 76 lm/W

VARIOS

Especialmente diseñado para: Jardín
Balcón

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 44 mA

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.5
Voltaje: 220-240 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0.565 kg
Altura total: 164 mm
Longitud total: 134 mm
Ancho total: 109 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Luz de emisión de lúmenes incluida: 950
Diámetro: 109 mm
Emisión de lúmenes total de la luminaria: 650
Color de la luz: 2.700-5.000 (RGB)
Potencia en vatios de la luz incluida: 8.5
Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 8.5
Código IP: IP44 | Cables protegidos y a prueba de salpicaduras
Clase de protección: Clase I: conectado a tierra
Fuente de luz reemplazable: No
Cantidad de fuentes de luz: 1

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido: Minimum of 60 months after introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación: Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto: 8720169071254
Peso neto: 0.71 kg
Peso bruto: 0.96 kg
Alto: 14 cm
Largo: 22.9 cm
Ancho: 8.9 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.