



## Lámpara Dicroica de 50W PAR16 GU10



¡Pon el foco en tu comodidad y bienestar! Estos focos inteligentes tienen la forma GU10 estándar que conoces y adoras, pero sus lentes de cristal auténtico aportan un toque extra de elegancia. Además, te ofrecen algo fuera de lo convencional: una luz blanca personalizable que se adapta a todas tus necesidades y todos tus estados de ánimo. Configura una luz blanca fría cuando necesites hacer cosas o una luz blanca cálida y acogedora cuando quieras relajarte y descansar, lo que te permita llevar una vida hogareña plena y más cómoda. A todo esto se le suman más de 16 millones de colores, el control por voz, el control remoto WiZ o la aplicación WiZ, ya sea que estés en casa o fuera. La lámparas WiZ GU10 se conectan a la red Wi-Fi existente; no, no se requiere ningún tipo de hardware, red ni configuración adicional.

## PRODUCTOS DESTACADOS

- Luz inteligente de colores
- Hasta 400 lúmenes
- Conéctalo y listo
- Control mediante aplicación o voz




### Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.



### Controla con cualquier plataforma Matter de hogar inteligente

Este producto tiene certificación Matter, lo que permite un fácil control en Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter de tu elección.



### Crea tu escena de luz perfecta

Mezcla modos de luz blanca y de distintos colores para crear la atmósfera luminosa perfecta para tus momentos diarios. Simplemente guarda tu nueva escena y selecciónala en cualquier momento con la aplicación WiZ o tu voz.



### Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige el color de luz que desees o solo aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y levantarán tu estado de ánimo.



### Configura el ambiente indicado con la luz blanca personalizable de cálida a fría

Elige entre una amplia gama de luces que van de blancas frías y revitalizantes a blancas cálidas y suaves, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración o Relajación, para crear la atmósfera perfecta para tus actividades.



### Luz que se adapta en cualquier lámpara estándar

Forma compacta que encaja perfectamente en cualquier foco y lámpara empotrable.



# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores  
Forma de la lámpara: PAR16  
Toma de corriente: GU10  
Tipo de cristal: Transpar.  
Regulable: Sí

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Peso: 0.05 kg

## DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):  
15 año(s)  
Factor de mantenimiento lumen: 70%  
Cantidad de ciclos del interruptor:  
50,000  
Vida útil nominal: 15,000

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Ángulo del rayo de luz: 36 °  
Consistencia del color: 6 SDCM  
Índice de producción de color (IRC):  
≥90  
Temperatura de color: 2200-6500 K  
Categoría de color de la luz: De  
colores  
Flujo luminoso nominal: 400 lm  
Hora de inicio: <0.5 s  
Tiempo de calentamiento de hasta un  
60 % de luz: Luz completa al instante  
Eficacia lumínica (promedio)  
(nominal): 85 lm/W

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 40 mA

## INFORMACIÓN DEL EMPAQUE

EAN: 8720169076785  
EOC: 872016907678500  
Título del producto: Wi-Fi BLE Color/  
4.7W GU10 GLASS 6/1PF

## CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.48  
Voltaje: AC 220-240 V  
Consumo de energía: 4.7 W

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura total: 55 mm  
Longitud total: 55 mm  
Ancho total: 50 mm

## VALORES NOMINALES

Vida útil nominal: 15,000  
Flujo luminoso nominal: 400 lm  
Intensidad máxima: 550 cd  
Potencia asignada: 4.7 W

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 50-60

## COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:  
Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Período de asistencia definido:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Cantidad máx. de accesorios: 9999  
Protocolo de comunicación:  
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

## DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto:  
8720169076785  
Peso neto: 0.05 kg  
Peso bruto: 0.09 kg  
Alto: 16 cm  
Largo: 7 cm  
Ancho: 7 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.