

PHILIPS

5 m con juego de cables
de 24 W, color blanco
cálido

Tiras de luz

6.500 K

Blanco

Brillo dual

8720169351578



Colores increíblemente brillantes de punta a punta

Las tiras de luz RGB a color en longitudes de 5 m, 10 m y 15 m añaden dramatismo y ambiente a cualquier habitación de tu hogar. El control remoto incluido te permite atenuar la luz fácil y convenientemente, cambiar colores y escenas, y encender y apagar las tiras de luz. Los efectos de luz dinámicos que cambian de color crean un ambiente dramático, acogedor, divertido o romántico. Luz increíblemente brillante y uniforme de punta a punta sin sombras ni secciones oscuras.

Fácil de instalar

- Se puede cortar a medida

Fácil y segura de usar

- El recubrimiento especial hace que la tira sea segura al tacto

Modos de luz

- Luz blanca increíblemente brillante y uniforme de punta a punta

Máxima flexibilidad de instalación

- Adhesivo 3M resistente en una tira delgada

Listo para usar con solo conectarlo (plug-and-play)

- Conéctalo y explora: instalación sencilla

Destacados

Se puede cortar a medida

Corta las tiras de luz de manera sencilla para que se adapten a tus espacios. Las marcas de corte en la tira de luz indican dónde cortar.

Completamente segura al tacto

Un recubrimiento especial ofrece una protección mejorada para las piezas eléctricas, lo que garantiza una instalación y mantenimiento seguros, además de protección contra el polvo y la humedad.

Luz blanca increíblemente brillante

Esta tira de luz LED de alta intensidad embellece tu espacio con una luz increíblemente brillante y uniforme. Simplemente conéctalo y explora para crear el ambiente ideal.

La tira de luz se adhiere de forma segura en cualquier lugar

Adhiere la tira de luz en cualquier lugar que desees con el respaldo adhesivo de alta calidad

Conéctalo y explora: instalación sencilla

Nuestras tiras de luz plug-and-play son fáciles de instalar, por lo que puedes empezar a disfrutarlas de inmediato. Todo lo que necesitas se encuentra incluido en la caja.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores

Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 15,000
- Vida útil nominal: 15,000

Medioambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Interruptor encendido/apagado en el cable: Sí
- Adaptador de corriente incluido: Sí
- Control remoto incluido: No

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 120 °
- Consistencia del color: 3.5 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Temperatura de color: 6500 K
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 22 lm/W

Guirnalda/tira de luz

- Capacidad de extensión: No

Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Área de tareas, Salón
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Tiras de luz
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Brillo dual

Otras características

- Corriente de la lámpara: 185 mA

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0.1 kg
- Altura total: 1.3 mm
- Longitud total: 5,000 mm
- Ancho total: 8 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 550
- Color de la luz: 6500
- Alimentación: AC 220-240
- Luminaria regulable: No
- Código IP: IP20 | Protección para los dedos
- Clase de protección: Clase II: aislamiento doble

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8720169351578
- Peso neto: 0.1 kg
- Peso bruto: 0.2 kg
- Alto: 21.3 cm
- Largo: 4.7 cm
- Ancho: 14.2 cm



Fecha de publicación:
2025-08-30
Versión: 0.83

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.