

PHILIPS

3.5 pulgadas

Luces empotradas

6.500 K

Blanco

8721103066565



Fácil y seguro de instalar

Una serie completa de luces bajas empotradas y montadas en la superficie que son brillantes, delgadas, seguras y confiables. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, entre paquetes de 4 lúmenes/vatios, 2 formas, 3 CCT y disfruta de una fácil instalación con el controlador externo fácil de conectar.

Fácil de usar

- Ideal para habitaciones con techos bajos, lo convierte en un accesorio discreto y sutil.

Efecto de luz

- Luz brillante con distribución uniforme

Alta calidad

- Comodidad visual: luz que es cómoda con tus ojos

Duración

- Extensa vida útil hasta de 25 000 horas

Destacados

Apto para techos bajosDiseño delgado

Luz brillante con distribución uniforme

Para iluminar realmente sus habitaciones, elija esta luz de distribución uniforme que aporta luz de forma continua en todo el espacio.

Comodidad visual

La luz de baja calidad puede causar fatiga ocular. Debido a que muchos de nosotros pasamos muchas horas en el interior, hoy es más importante que nunca iluminar correctamente tu casa. Nuestros productos cumplen con los criterios de prueba más estrictos, que incluyen efectos de parpadeo, estroboscopia, deslumbramiento, reproducción de colores y atenuación para asegurar que cumplen con los requisitos de comodidad visual. Los focos Philips LED no sólo brindan luz cómoda, sino que también permanecen así durante la duración de su vida útil, ofreciendo calidad de luz constante, productividad y color durante más de una década. Cambia a luz que es cómoda con tus ojos, tus ojos te lo agradecerán.

Extensa vida útil hasta de 25 000 horas

La tecnología LED de Philips amplía la vida útil de los productos hasta 25 000 horas.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores

Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: Plástico

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 10,000

Medioambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 110 °
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 93 lm/W

Varios

- Tipo: Luces empotradas
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort

Otras características

- Corriente de la lámpara: 65 mA

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5
- Potencia en vatios: 8 W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0.1 kg
- Longitud de corte: 9.0 cm
- Alto: 4 cm
- Distancia empotrada: 50 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 110 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 750
- Color de la luz: 6500
- Alimentación: AC 220-240
- Luminaria regulable: No
- Código IP: IP20 | Protección para los dedos
- Clase de protección: Clase II: aislamiento doble
- Cantidad de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8721103066565
- Peso neto: 0.1 kg
- Peso bruto: 0.13 kg
- Alto: 13 cm
- Largo: 11.5 cm
- Ancho: 4.2 cm



Fecha de publicación:
2025-09-17
Versión: 0.150

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com