

# PHILIPS


Kinkiet Raindrop 60  
W E27 bez żarówki

myGarden

Bez żarówki

Antracyt

Wodoodporne



01652/52/PN



## Piękny ogród

Wykreuj autentyczny nastrój w swoim ogrodzie dzięki kinkietowi Philips myGarden w kolorze postarzanego srebra. Kinkiet został wykonany z wysokiej jakości aluminium i oświetla ogród lub taras ciepłym, białym energooszczędnym światłem.

### Łatwe w obsłudze oświetlenie zewnętrzne

- IP44 – odporność na działanie warunków atmosferycznych

# Zalety

## IP44 – odporność na działanie warunków atmosferycznych



Ten czujnik PIR Philips został zaprojektowany szczególnie pod kątem wilgotnych miejsc i przeszedł rygorystyczne testy, które potwierdziły jego odporność na wodę. Stopień ochrony określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że ten czujnik PIR Philips jest odporny na zachlapania, co czyni z

niego idealne rozwiązanie do ogólnych zastosowań na zewnątrz.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Antracytowy
- Materiał: Metal

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Nie

## Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

## Właściwości światła

- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 116

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Klasyczna
- Typ: Lamy ścienna
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,500 kg
- Całkowita wysokość: 428 mm
- Całkowita długość: 300 mm
- Całkowita szerokość: 381 mm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

## Dane techniczne

- Technologia źródła światła: LED
- Zasilanie sieciowe: 50–60 Hz
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Trzonek: E27
- Źródło światła w zestawie: -
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa I – Uziemione
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 1

## Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

## Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8718696169865
- Waga netto: 1,5 kg
- Waga brutto: 2,2 kg
- Wysokość: 43,3 cm
- Długość: 27 cm
- Szerokość: 27 cm



Data wydania: 2026-05-13  
Wersja: 0.483

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)