

# PHILIPS

Kinkiet Creek 60  
W E27 bez żarówki

myGarden


Bez żarówki

Czarny

Wodoodporne



15381/30/16



## Piękny ogród

Wykreuj urokliwy punkt przy wejściu dzięki czarnej lampie naściennej typu down lighter Philips myGarden. Jest ona wykonana z wysokiej jakości aluminium i rzuca ciepłe, białe energooszczędne światło. Tobie pozostaje podziwiać swój ogród.

### Ogród pełen światła

- Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne
- Wybierz, aby uzyskać tradycyjny efekt
- Wybierz do oświetlenia ścian
- Wysokiej jakości aluminium i doskonale tworzywa sztuczne

### Ogród rozświetlony wysokiej jakości światłem

- Oszczędność energii
- Mocne światło

### Łatwe w obsłudze oświetlenie zewnętrzne

- Wodoodporność



# Zalety

## Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne może poprawić wygląd ogrodu lub przestrzeni wokół domu poprzez podświetlenie przyciągających uwagę elementów, rozświetlenie ścieżek lub stworzenie doskonałej atmosfery podczas niezapomnianych wieczorów z rodziną i przyjaciółmi. Właśnie dla takich zastosowań firma Philips stworzyła myGarden, czyli serię pięknych, dekoracyjnych, zewnętrznych opraw oświetleniowych charakteryzujących się klasą i funkcjonalnością. Wszystko po to, aby można było w pełni wykorzystać przestrzeń zewnętrzną i nadać jej własny styl.

## Wybierz, aby uzyskać tradycyjny efekt

Ta zaprojektowana w Europie lampa o unikatowym wzorze pozwala osiągnąć tradycyjny efekt na zewnątrz.

## Wybierz do oświetlenia ścian

Wykorzystaj dostępną przestrzeń. Ten kinkiet jest idealny do zamontowania w pobliżu drzwi wejściowych lub na ścianach tarasu.

## Najwyższej jakości materiały

Ta lampa Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas. Została wykonana z wysokiej jakości odlewanego aluminium i doskonałych tworzyw sztucznych.

## Oszczędność energii



Ta lampa firmy Philips zużywa mniej energii niż tradycyjne źródła światła, co pozwala zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

## Mocne światło

Ta lampa zewnętrzna daje mocne, ciepłe, białe światło. Jasny strumień światła odpowiednio oświetli Twój ogród lub taras.

## Wodoodporność



Ta lampa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do zastosowań zewnętrznych.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metal

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Nie

## Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Klasyczna
- Typ: Lampy ścienna
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

**Wymiary i waga produktu**

- Waga netto: 0,633 kg
- Całkowita wysokość: 240 mm
- Całkowita długość: 175 mm
- Całkowita szerokość: 200 mm

**Serwis**

- Gwarancja: 2 lata

**Dane techniczne**

- Technologia źródła światła: LED
- Zasilanie sieciowe: 50–60 Hz
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Trzonek: E27
- Źródło światła w zestawie: -
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 1

**Źródło światła**

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

**Obsługiwane wersje**

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8718291443483
- Waga netto: 0,63 kg
- Waga brutto: 0,85 kg
- Wysokość: 25,9 cm
- Długość: 18,3 cm
- Szerokość: 21,3 cm



Data wydania:  
2026-04-29  
Wersja: 0.649

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)