

PHILIPS

Kinkiet

myGarden

Veranda

stal nierdzewna



16411/47/16



Jasne oświetlenie, kiedy wracasz do domu

Ten kinkiet Philips myGarden ze stali nierdzewnej sprawi, że specjalne okazje pozostaną w pamięci na dłużej. Ma elegancki wygląd i emituje ciepłe, białe, energooszczędne światło. Przyjemny krąg światła zapewni Ci też bezpieczną drogę do domu.

Oświetlenie podkreślające przyjemną atmosferę domu

- Przyjazne i spokojne światło
- Łatwa konfiguracja czujnika

Ogród pełen światła

- Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne
- Wybierz, aby uzyskać styl nowoczesny
- Wybierz do oświetlenia ścian
- Wysokiej jakości stal nierdzewna i doskonale tworzywa sztuczne

Ogród rozświetlony wysokiej jakości światłem


- Oszczędność energii
- Do zestawu zawsze dołączamy żarówki firmy Philips
- Mocne światło

Łatwe w obsłudze oświetlenie zewnętrzne

- Wodoodporność

Zalety

Przyjazne i spokojne światło



Czujnik ruchu włącza się automatycznie, gdy wracasz do domu, i informuje Cię, gdy ktoś przyjedzie.

Łatwa konfiguracja czujnika



Prosta konfiguracja pozwala ustawić, kiedy i na jak długo automatyczny czujnik włącza lampę lub lampy.

Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne może poprawić wygląd ogrodu lub przestrzeni wokół domu poprzez podświetlenie przyciągających uwagę elementów, rozświetlenie ścieżek lub stworzenie doskonałej atmosfery podczas niezapomnianych wieczorów z rodziną i przyjaciółmi. Właśnie dla takich zastosowań firma Philips stworzyła myGarden, czyli serię pięknych, dekoracyjnych, zewnętrznych opraw oświetleniowych charakteryzujących się klasą i funkcjonalnością. Wszystko po to, aby można było w pełni wykorzystać przestrzeń zewnętrzną i nadać jej własny styl.

Wybierz, aby uzyskać styl nowoczesny

Ta zaprojektowana w Europie lampa o unikatowym wzorze pozwala osiągnąć nowoczesny efekt na zewnątrz.

Wybierz do oświetlenia ścian

Wykorzystaj dostępną przestrzeń. Ten kinkiet jest idealny do zamontowania w pobliżu drzwi wejściowych lub na ścianach tarasu.

Najwyższej jakości materiały

Ta lampa Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas. Została wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej i doskonałych tworzyw sztucznych.

Oszczędność energii



Ta lampa firmy Philips zużywa mniej energii niż tradycyjne źródła światła, co pozwala zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

Do zestawu zawsze dołączamy żarówki firmy Philips



W zestawie znajdują się wysokiej jakości, energooszczędne żarówki Philips EcoLamp, które pozwalają osiągnąć najlepszy efekt oświetleniowy.

Mocne światło

Ta lampa zewnętrzna daje mocne, ciepłe, białe światło. Jasny strumień światła odpowiednio oświetli Twój ogród lub taras.

Wodoodporność



Ta lampa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do zastosowań zewnętrznych.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Stal nierdzewna
- Materiał: Metal

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 10 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Czujnik ruchu: Tak

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Podwórk

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ściennie
- EyeComfort: Nie

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,830 kg
- Całkowita wysokość: 180 mm
- Całkowita długość: 102 mm
- Całkowita szerokość: 125 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach (ukryta): 1 320
- Moc strumienia świetlnego dołączonego źródła światła w lumenach: 1 320
- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 95
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: 50–60 Hz
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: A
- Trzonek: E27
- Źródło światła w zestawie: 20 W
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 20
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 1

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718291442516
- Waga netto: 0,83 kg
- Waga brutto: 1,03 kg
- Wysokość: 143 mm
- Długość: 103 mm
- Szerokość: 183 mm



Data wydania: 2025-12-17
Wersja: 0.441

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com