

PHILIPS

Kinkiet Bustan 9 W

myGarden

2700 K

Antracyt

Wodoodporne



16484/93/PO



Jasne oświetlenie, kiedy wracasz do domu

Ten piękny kinkiet Philips Bustan w kształcie litery L jest wykonany z ekskluzywnego aluminium w kolorze antracytowej szarości. Rzuca na ścianę rozproszone, ciepłe, białe światło LED, a dzięki czujnikowi ruchu włącza się automatycznie, kiedy ktoś przechodzi w pobliżu.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oszczędność energii
- Oświetlenie LED wysokiej jakości

Dodaj stylu swojemu ogrodowi

- Wysokiej jakości aluminium i doskonale tworzywa sztuczne

Zaawansowane oświetlenie do użytku zewnętrznego

- Działa z regulatorami przyciemniania do wbudowania w ścianę
- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

Wyjątkowość oprawy

- W zestawie bezpieczny i wygodny czujnik ruchu
- Wodoodporność
- Duża trwałość – do 30 lat

Zalety

Oszczędność energii



Ta lampa firmy Philips zużywa mniej energii niż tradycyjne źródła światła, co pozwala zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

Oświetlenie LED wysokiej jakości

Dioda LED zastosowana w tej lampie firmy Philips to wyjątkowe rozwiązanie opracowane przez firmę Philips. Natychmiast się włącza, pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności oświetlenia oraz podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

Najwyższej jakości materiały

Ta lampa Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas. Została wykonana z wysokiej jakości odlewanego aluminium i doskonałych tworzyw sztucznych.

Działa z regulatorami przyciemniania do wbudowania w ścianę



Ustaw natężenie światła za pomocą regulatora przyciemniania do wbudowania w ścianę (sprzedawany oddzielnie), by stworzyć odpowiedni nastrój w pomieszczeniu, podkreślić specjalne cechy swojego domu itd.

5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

Czujnik ruchu w zestawie



Dołączony do zestawu czujnik ruchu automatycznie włącza światło po wykryciu aktywności. Lampa zaświeci się więc, gdy wrócisz wieczorem do domu lub gdy przybędzie ktoś inny.

Wodoodporność



Ta lampa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do zastosowań zewnętrznych.

Duża trwałość (30 lat)



Produkt godny zaufania. Trwałość wbudowanych źródeł światła LED wykorzystanych w tej lampie LED firmy Philips wynosi nawet 30 tysięcy godzin (co oznacza 30 lat w przypadku średniego użycia przez 3 godziny dziennie, przy co najmniej 13 000 włączeń i wyłączeń). Już nie musisz się martwić naprawą lub wymianą żarówki, ciesząc się doskonałym, nastrojowym oświetleniem w domu.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Antracytowy
- Materiał: Metal

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 30 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu: Tak

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

Właściwości światła

- Temperatura barwowa: 2700 K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 144

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

Zużycie energii

- Moc: 9

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,575 kg
- Całkowita wysokość: 92 mm
- Całkowita długość: 220 mm
- Całkowita szerokość: 78 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 40
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1000 lm
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: 50–60 Hz
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: F
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione
- Wymienne źródło światła: Nie
- Liczba źródeł światła: 2

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696158883
- Waga netto: 0,57 kg
- Waga brutto: 0,65 kg
- Wysokość: 22,5 cm
- Długość: 8,5 cm
- Szerokość: 9,9 cm



Data wydania:
2026-05-30
Wersja: 0.495

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.