

PHILIPS

Lampa słupkowa/
przyściężkowa Bustan 9 W

myGarden

2700 K

Antracyt

Wodoodporne



16485/93/PO



Stwórz piękny ogród za pomocą światła

Piękna oprawa świetlna w kształcie litery L. Ta minimalistyczna lampa słupkowa Philips Bustan z ekskluzywnego aluminium w kolorze antracytowej szarości emituje rozproszone, ciepłe, białe światło LED doskonale do oświetlania ścieżek i tarasów.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oszczędność energii
- Oświetlenie LED wysokiej jakości

Dodaj stylu swojemu ogrodowi

- Wysokiej jakości aluminium i doskonale tworzywa sztuczne

Zaawansowane oświetlenie do użytku zewnętrznego

- Działa z regulatorami przyciemniania do wbudowania w ścianę
- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

Wyjątkowość oprawy

- Łatwa instalacja
- Wodoodporność
- Duża trwałość – do 30 lat

Zalety

Oszczędność energii



Ta lampa firmy Philips zużywa mniej energii niż tradycyjne źródła światła, co pozwala zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

Oświetlenie LED wysokiej jakości

Dioda LED zastosowana w tej lampie firmy Philips to wyjątkowe rozwiązanie opracowane przez firmę Philips. Natychmiast się włącza, pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności oświetlenia oraz podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

Najwyższej jakości materiały

Ta lampa Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas. Została wykonana z wysokiej jakości odlewanego aluminium i doskonałych tworzyw sztucznych.

Działa z regulatorami przyciemniania do wbudowania w ścianę



Ustaw natężenie światła za pomocą regulatora przyciemniania do wbudowania w ścianę (sprzedawany oddzielnie), by stworzyć odpowiedni nastrój w pomieszczeniu, podkreślić specjalne cechy swojego domu itd.

5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

Łatwa instalacja



Instalowanie oprawy oświetleniowej może czasem sprawiać kłopot. Jednak w przypadku lampy zewnętrznej Philips możesz mieć pewność, że będzie to niezwykle proste. Produkt dostarczany jest z kluczem typu Torx, przydatnym podczas instalacji.

Wodoodporność



Ta lampa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do zastosowań zewnętrznych.

Duża trwałość (30 lat)



Produkt godny zaufania. Trwałość wbudowanych źródeł światła LED wykorzystanych w tej lampie LED firmy Philips wynosi nawet 30 tysięcy godzin (co oznacza 30 lat w przypadku średniego użycia przez 3 godziny dziennie, przy co najmniej 13 000 włączeń i wyłączeń). Już nie musisz się martwić naprawą lub wymianą żarówki, ciesząc się doskonałym, nastrojowym oświetleniem w domu.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Antracytowy
- Materiał: Metal

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 30 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

Właściwości światła

- Temperatura barwowa: 2700 K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 112

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy o kształcie słupka i oświetlenie przy ścieżkach
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

Zużycie energii

- Moc: 9

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,720 kg
- Całkowita wysokość: 400 mm
- Całkowita długość: 220 mm
- Całkowita szerokość: 90 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 40
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1000 lm
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: 50–60 Hz
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: F
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła: Nie
- Liczba źródeł światła: 2

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696158890
- Waga netto: 1,72 kg
- Waga brutto: 1,81 kg
- Wysokość: 45,6 cm
- Długość: 9,6 cm
- Szerokość: 22,6 cm



Data wydania: 2026-04-15
Wersja: 0.469

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.