

# PHILIPS

Kinkiet

myGarden

Cockatoo IR

stal nierdzewna

LED



16491/47/PO



## Jasne oświetlenie, kiedy wracasz do domu

Wykonany ze stali nierdzewnej kinkiet Philips Cockatoo nadaje ścianie stylowy wygląd i wyrazistość. Jego zaokrąglona, nowoczesna obudowa rzuca w dół mnóstwo ciepłego światła LED, a dzięki czujnikowi ruchu kinkiet włącza się automatycznie, kiedy ktoś przechodzi w pobliżu.

### Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oszczędność energii
- Oświetlenie LED wysokiej jakości

### Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- Wysokiej jakości stal nierdzewna i doskonale tworzywa sztuczne

### Zaawansowane oświetlenie do użytku zewnętrznego

- W zestawie bezpieczny i wygodny czujnik ruchu
- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

### Wyjątkowość oprawy

- Łatwa instalacja
- Wodoodporność
- Duża trwałość

# Zalety

## Oszczędność energii



Ta lampa firmy Philips zużywa mniej energii niż tradycyjne źródła światła, co pozwala zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

### Oświetlenie LED wysokiej jakości

Dioda LED zastosowana w tej lampie firmy Philips to wyjątkowe rozwiązanie opracowane przez firmę Philips. Natychmiast się włącza, pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności oświetlenia oraz podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

### Najwyższej jakości materiały

Ta lampa Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas. Została wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej i doskonałych tworzyw sztucznych.

### Czujnik ruchu w zestawie



Dołączony do zestawu czujnik ruchu automatycznie włącza światło po wykryciu aktywności. Lampa zaświeci się więc, gdy wrócisz wieczorem do domu lub gdy przybędzie ktoś inny.

## 5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

### Łatwa instalacja



Instalowanie oprawy oświetleniowej może czasem sprawiać kłopot. Jednak w przypadku lampy zewnętrznej Philips możesz mieć pewność, że będzie to niezwykle proste. Produkt dostarczany jest z kluczem typu Torx, przydatnym podczas instalacji.

## Wodoodporność



Ta lampa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określa dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do zastosowań zewnętrznych.

### Duża trwałość



Lampy LED Philips mają żywotność sięgającą zwykle 20 000 godzin (czyli 20 lat w przypadku średniego użycia przez 3 godziny dziennie przy co najmniej 13 000 włączeń i wyłączeń).

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Materiał: Metal

## Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu: Tak

## Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Podwórko

## Właściwości światła

- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 113 lm/W

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,510 kg
- Całkowita wysokość: 118 mm
- Całkowita długość: 150 mm
- Całkowita szerokość: 173 mm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

## Dane techniczne

- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 58
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 800 lm
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: ciepła biel
- Zasilanie sieciowe: 50 Hz
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: Wbudowane światło LED
- Źródło światła w zestawie: 8 W
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachłapania
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła: Nie
- Liczba źródeł światła: 1



Data wydania: 2025-09-13  
Wersja: 0.1014

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)