

# PHILIPS


Reflektor punktowy  
montowany w podłożu/  
szpikulec Moss 3 W

myGarden

2700 K

Stal nierdzewna

Wodoodporne



17306/47/16



## Oświetlenie ogrodu w nocy

Ten solidny wbudowany reflektor punktowy LED ze stali nierdzewnej Philips myGarden Moss może podświetlić ścieżkę i podjazd, nie zmieniając wyglądu ogrodu. Najlepsze materiały i wysokiej jakości żarówki LED firmy Philips sprawiają, że po zainstalowaniu produkt praktycznie nie wymaga konserwacji.

### Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oszczędność energii
- Oświetlenie LED wysokiej jakości
- Duża trwałość – do 15 lat
- Ciepłe, białe światło
- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

### Zaprojektowany dla Twojego ogrodu

- IP67 – wodoszczelność

# Zalety

## Oszczędność energii



Niższe zużycie energii niż tradycyjne źródła światła pozwala na zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

## Oświetlenie LED wysokiej jakości



Wykorzystana technologia LED to wyjątkowe rozwiązanie opracowane przez firmę Philips. Dzięki natychmiastowemu włączaniu się światła, zapewnia wptymalną wydajność oraz w pełni podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

## Duża trwałość



Produkt godny zaufania. Trwałość wbudowanych źródeł światła LED wykorzystanych w tej lampie LED firmy Philips wynosi nawet 15 tysięcy godzin (co oznacza 15 lat w przypadku średniego użycia przez 3 godziny dziennie, przy co najmniej 13 000 włączeń i wyłączeń). Już nie musisz się martwić naprawą lub wymianą żarówki, ciesząc się doskonałym, nastrojowym oświetleniem w domu.

## Ciepłe, białe światło



Światło może mieć różne temperatury barwowe oznaczane za pomocą jednostek zwanych kelwinami (K). Lampy o niskiej wartości kelwinów zapewniają ciepłe, bardziej przytulne światło, natomiast lampy o wysokiej wartości kelwinów dają chłodne, bardziej pobudzające światło. Ta lampa firmy Philips rzuca ciepłe, białe światło, które zapewnia przytulną atmosferę.

## 5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

## IP67 – wodoszczelność



Ta lampa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Stopień ochrony określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Ta lampa zewnętrzna ma poziom IP67, co oznacza, że jest odporna na czasowe zalanie i jest idealna do podświetlania ścieżek lub podjazdów. Można nawet przejechać po niej samochodem.

# Dane techniczne

## Stylizacja i wykończenie

- Kolor: Stal nierdzewna
- Materiał: Metal

## Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

### Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

### Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak

### Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

### Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
- Temperatura barwowa: 2700 K

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Punktowe oświetlenie gruntowe
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

### Zużycie energii

- Moc: 3

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,32 kg
- Odległość od wgłębienia: 115 mm
- Całkowita wysokość: 128 mm
- Całkowita długość: 114 mm
- Całkowita szerokość: 114 mm
- Wycięcie w suficie podwieszanym: 10,5 cm x 10,5 cm

### Serwis

- Gwarancja: 2 lata

### Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 270
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: F
- Kod IP: IP67 | Pyłoszczelne i odporne na chwilowe zanurzenie
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła: Nie
- Liczba źródeł światła: 1

### Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696120606
- Waga netto: 0,32 kg
- Waga brutto: 0,37 kg
- Wysokość: 12,8 cm
- Długość: 12,3 cm
- Szerokość: 12,3 cm



Data wydania: 2026-04-15  
Wersja: 0.596

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.