

PHILIPS


Kinkiet Calgary 3,5
W

myGarden

2700 K

Stal nierdzewna

Wodoodporne



17315/47/16



Stwórz piękny ogród za pomocą światła

Cylindryczny kinkiet Philips myGarden Calgary o wykończeniu ze szrotkowanej stali nierdzewnej to doskonały dodatek do ogrodu. Jest wyposażony w czujnik ruchu i zapewnia strumień wysokiej jakości białego światła tam, gdzie jest ono potrzebne.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oszczędność energii
- Oświetlenie LED wysokiej jakości
- Ciepłe, białe światło
- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

Zaprojektowany dla Twojego ogrodu

- W zestawie bezpieczny i wygodny czujnik ruchu
- IP44 – odporność na działanie warunków atmosferycznych

Zalety

Oszczędność energii



Niższe zużycie energii niż tradycyjne źródła światła pozwala na zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

Oświetlenie LED wysokiej jakości



Wykorzystana technologia LED to wyjątkowe rozwiązanie opracowane przez firmę Philips. Dzięki natychmiastowemu włączaniu się światła, zapewnia wptymalną wydajność oraz w pełni podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

Ciepłe, białe światło



Światło może mieć różne temperatury barwowe oznaczane za pomocą jednostek zwanych kelwinami (K). Lampy o niskiej wartości kelwinów zapewniają ciepłe, bardziej przytulne światło, natomiast lampy o wysokiej wartości kelwinów dają chłodne, bardziej pobudzające światło. Ta lampa firmy Philips rzuca ciepłe, białe światło, które zapewnia przytulną atmosferę.

5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

Czujnik ruchu w zestawie



Dołączony do zestawu czujnik ruchu automatycznie włącza światło po wykryciu aktywności. Lampa zaświeci się więc, gdy wrócisz wieczorem do domu lub gdy przybędzie ktoś inny.

IP44 – odporność na działanie warunków atmosferycznych



Ta lampa zewnętrzna Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że lampa ta jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do ogólnych zastosowań na zewnątrz.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Stal nierdzewna
- Materiał: Metal

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu: Tak

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

Właściwości światła

- Temperatura barwowa: 2700 K

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

Zużycie energii

- Moc: 3,5

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,224 kg
- Całkowita wysokość: 130 mm
- Całkowita długość: 122 mm
- Całkowita szerokość: 94 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 30
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 320 lm
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: 50 Hz
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: F
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła: Nie
- Liczba źródeł światła: 1

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696125922
- Waga netto: 0,22 kg
- Waga brutto: 0,29 kg
- Wysokość: 14,8 cm
- Długość: 9,8 cm
- Szerokość: 13,3 cm



Data wydania:
2026-03-25
Wersja: 0.572

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.