

# PHILIPS

Kinkiet Hedgehog 42  
W E27 bez żarówki

myGarden

Bez żarówki

Szary

Wodoodporne



17337/87/PN



## Stwórz piękny ogród za pomocą światła

Latarnia ścienna Philips Hedgehog w oprawie z odlewanego aluminium nadaje ścianie stylowy wygląd i wyrazistość. Emituje światło w górę i w dół, zapewniając znakomity efekt dekoracyjny. Tobie pozostaje jedynie podziwianie swojego ogrodu.

### **Dodaj stylu swojemu ogrodowi**

- Wysokiej jakości aluminium i doskonale tworzywa sztuczne

### **Wyjątkowość oprawy**

- Łatwa instalacja
- Wodoodporność

### **Ciesz się otoczeniem swojego domu**

- Tworzenie wytwornego i przyjemnego nastroju

# Zalety

## Najwyższej jakości materiały

Ta lampa Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas. Została wykonana z wysokiej jakości odlewanego aluminium i doskonałych tworzyw sztucznych.

## Łatwa instalacja



Instalowanie oprawy oświetleniowej może czasem sprawiać kłopot. Jednak w przypadku lampy zewnętrznej Philips możesz mieć pewność, że będzie to niezwykle proste. Produkt dostarczany jest z kluczem typu Torx, przydatnym podczas instalacji.

## Wodoodporność



Ta lampa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określa dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do zastosowań zewnętrznych.

## Tworzenie wytwornego nastroju

Ten kinkiet zewnętrzny został zaprojektowany w oparciu o najnowsze trendy i zgodnie z obowiązującym stylem. Dzięki temu doskonale współgra z otoczeniem i pozwala stworzyć wymarzony nastrój.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Szary
- Materiał: Metal

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Nie

## Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

## Właściwości światła

- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 100

**Różne**

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

**Wymiary i waga produktu**

- Waga netto: 0,709 kg
- Całkowita wysokość: 91 mm
- Całkowita długość: 160 mm
- Całkowita szerokość: 182 mm

**Serwis**

- Gwarancja: 2 lata

**Dane techniczne**

- Technologia źródła światła: LED
- Zasilanie sieciowe: 50–60 Hz
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Trzonek: E27
- Źródło światła w zestawie: -
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 1

**Źródło światła**

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

**Obsługiwane wersje**

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8718696157046
- Waga netto: 0,71 kg
- Waga brutto: 0,8 kg
- Wysokość: 21,1 cm
- Długość: 9,5 cm
- Szerokość: 16,6 cm



Data wydania:  
2026-05-30  
Wersja: 0.393

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)