

PHILIPS

Kinkiet Calgary 60
W E27 bez żarówki

myGarden

Bez żarówki

Stal nierdzewna

Wodoodporne

17475/47/PN



Automatyczne oświetlenie wejścia

Cylindryczny kinkiet Philips Calgary o wyglądzie polerowanej stali nierdzewnej nadaje ścianie nowoczesny wygląd. Oświetla i rozjaśnia wejście rozproszonym i ciepłym światłem. Zintegrowany czujnik ruchu włącza oświetlenie automatycznie, kiedy ktoś jest w pobliżu.

Dodaj stylu swojemu ogrodowi

- Wybierz, aby uzyskać styl nowoczesny
- Wybierz do oświetlenia ścian
- Wysokiej jakości stal szlachetna

Dopasuj wygląd na zewnątrz

- Zaprojektowana do użytku zewnętrznego — wodoodporny IP44

Wyjątkowość oprawy

- Przyjazne i spokojne światło
- Łatwa konfiguracja pod kątem wszystkich zastosowań

Ogród pełen światła

- Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne

Zalety

Wybierz, aby uzyskać styl nowoczesny

Ta zaprojektowana w Europie lampa o unikatowym wzorze pozwala osiągnąć nowoczesny efekt na zewnątrz.

Wybierz do oświetlenia ścian

Wykorzystaj dostępną przestrzeń. Ten kinkiet jest idealny do zamontowania w pobliżu drzwi wejściowych lub na ścianach tarasu.

Najwyższej jakości materiały

Ta lampa Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Dzięki dużej trwałości materiałów będzie oświetlać Twój ogród przez wiele nocy i wieczorów. Została wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.

Zaprojektowana do użytku zewnętrznego

Ta lampa zewnętrzna Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że lampa ta jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do ogólnych zastosowań na zewnątrz.

Przyjazne i spokojne światło

Czujnik ruchu włącza się automatycznie, gdy wracasz do domu, i informuje Cię, gdy ktoś przyjedzie.

Łatwa konfiguracja

Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne może poprawić wygląd ogrodu lub przestrzeni wokół domu poprzez podświetlenie przyciągających uwagę elementów, rozświetlenie ścieżek lub stworzenie doskonałej atmosfery podczas niezapomnianych wieczorów z rodziną i przyjaciółmi. Właśnie dla takich zastosowań firma Philips stworzyła myGarden, czyli serię pięknych, dekoracyjnych, zewnętrznych opraw oświetleniowych charakteryzujących się klasą i funkcjonalnością. Wszystko po to, aby można było w pełni wykorzystać przestrzeń zewnętrzną i nadać jej własny styl.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Stal nierdzewna
- Materiał: Szkło, Metal

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ściemnialna: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Czujnik ruchu: Tak

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,111 kg
- Całkowita wysokość: 190 mm
- Całkowita długość: 140 mm
- Całkowita szerokość: 110 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Technologia źródła światła: LED
- Zasilanie sieciowe: 50 Hz, 230 V
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Trzonek: E27
- Źródło światła w zestawie: -
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 1

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696176764
- Waga netto: 1,04 kg
- Waga brutto: 1,13 kg
- Wysokość: 20 cm
- Długość: 12,5 cm
- Szerokość: 14,5 cm



Data wydania:
2026-05-30
Wersja: 0.444

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com