

# PHILIPS

Czujnik ruchu  
Virginia

VIRGINIA

Biały

Wodoodporne

17476/31/PN



## Jasne oświetlenie, kiedy wracasz do domu

Biały czujnik ruchu Philips Virginia można zamontować na wiele sposobów. Zapewnia on duży zakres funkcji wykrywania i jest wyposażony w dwukierunkową głowicę obracającą się swobodnie. Czujnik można dostosować do indywidualnych potrzeb, a funkcja dzień/noc pozwoli zapewnić poczucie bezpieczeństwa wieczorem.

### Zaawansowane oświetlenie do użytku zewnętrznego

- W zestawie bezpieczny i wygodny czujnik ruchu
- Ręczna zmiana ustawień

### Wyjątkowość oprawy

- Wiele możliwości montażu

### Oświetlenie podkreślające przyjemną atmosferę domu

- Łatwa konfiguracja czujnika
- Wysokie obciążenie maksymalne (1000 W dla żarówek tradycyjnych , 200 W dla żarówek LED)

### Łatwe w obsłudze oświetlenie zewnętrzne

- IP44 – odporność na działanie warunków atmosferycznych
- Wysokiej jakości tworzywa sztuczne

# Zalety

## Czujnik ruchu w zestawie



Dołączony do zestawu czujnik ruchu automatycznie włącza światło po wykryciu aktywności. Lampa zaświeci się więc, gdy wrócisz wieczorem do domu lub gdy przybędzie ktoś inny.

## Ręczna zmiana ustawień Wiele możliwości montażu Łatwa konfiguracja czujnika



Prosta konfiguracja pozwala ustawić, kiedy i na jak długo automatyczny czujnik włącza lampę lub lampy.

## Wysokie obciążenie maksymalne (1000 W dla żarówek tradycyjnych , 200 W dla żarówek LED) IP44 – odporność na działanie warunków atmosferycznych



Ten czujnik PIR Philips został zaprojektowany szczególnie pod kątem wilgotnych miejsc i przeszedł rygorystyczne testy, które potwierdziły jego odporność na wodę. Stopień ochrony określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że ten czujnik PIR Philips jest odporny na zachlapania, co czyni z niego idealne rozwiązanie do ogólnych zastosowań na zewnątrz.

## Wysokiej jakości tworzywa sztuczne

Ten czujnik PIR Philips został zaprojektowany specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest wytrzymały i trwały i będzie służyć w ogrodzie przez długi czas. Został wykonany z wysokiej jakości tworzyw sztucznych.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

## Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

### Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Nie

### Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Akcesorie
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,146 kg
- Całkowita wysokość: 94 mm
- Całkowita długość: 70 mm
- Całkowita szerokość: 104 mm

### Serwis

- Gwarancja: 2 lata

### Dane techniczne

- Technologia źródła światła: Nie dotyczy
- Zasilanie sieciowe: 50 Hz
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachłapania
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione
- Wymienne źródło światła: Nie

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696176788
- Waga netto: 0,15 kg
- Waga brutto: 0,23 kg
- Wysokość: 11,1 cm
- Długość: 7,8 cm
- Szerokość: 10,8 cm



Data wydania: 2026-03-21  
Wersja: 0.351

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.