

PHILIPS

Kinkiet

Linea

LAMINE 3000K

szary

LED



31167/99/P1



Pomaluj swój dom światłem

Kinkiet Philips Linea z szarego aluminium i tworzywa sztucznego pozwala dostosować kąt padania światła dla większej wygody.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oszczędność energii
- Oświetlenie LED wysokiej jakości
- Duża trwałość – do 20 lat
- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

Zalety

Oszczędność energii



Niższe zużycie energii niż tradycyjne źródła światła pozwala na zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

Oświetlenie LED wysokiej jakości



Dioda LED zastosowana w tej lampie firmy Philips to wyjątkowe rozwiązanie opracowane przez firmę Philips. Natychmiast się włącza, pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności oświetlenia oraz podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

Duża trwałość



Produkt godny zaufania. Trwałość wbudowanych źródeł światła LED wykorzystanych w tej lampie LED firmy Philips wynosi nawet 20 tysięcy godzin (co oznacza 20 lat w przypadku średniego użycia przez 3 godziny dziennie, przy co najmniej 13 000 włączeń i wyłączeń). Już nie musisz się martwić naprawą lub wymianą żarówki, ciesząc się doskonałym, nastrojowym oświetleniem w domu.

5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

Dane techniczne

Stylizacja i wykończenie

- Kolor: Szary
- Materiał: Aluminium

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Efekt rozproszonego światła: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Salon i Sypialnia, Kuchnia
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,402 kg
- Wysokość: 7,7 cm
- Długość: 55 cm
- Szerokość: 3,6 cm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 20 000 h
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 790 lm
- Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Tak
- Liczba źródeł światła: 1
- Źródło światła w zestawie: 11 W
- Kod IP: IP20, ochrona przed przedmiotami powyżej 12,5 mm, brak ochrony przed wodą
- Klasa ochronności: I – uziemienie

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696163238
- Waga netto: 0,4 kg
- Waga brutto: 0,49 kg
- Wysokość: 592 mm
- Długość: 41 mm
- Szerokość: 81 mm
- Numer materiału (12NC): 915005283203



Data wydania: 2024-04-12
Wersja: 0.432

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com