

PHILIPS

Kinkiet

Linea

LINEAR LED 4000K

biały

LED



31231/31/P3



Pomaluj swój dom światłem

Dzięki listwom Philips LED Linear możesz zaoszczędzić do 80% energii. Zintegrowane źródło światła LED zapewnia strumień ciepłego białego światła o wysokiej jakości – idealnego do oświetlenia ogólnego. System modułowy ułatwia łączenie ze sobą kilku listw.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oszczędność energii
- Oświetlenie LED wysokiej jakości
- Duża trwałość – do 20 lat
- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

Wyjątkowość oprawy

- Produkt można łączyć z produktami z tej samej rodziny
- Przycisk włączania / wyłączania na lampie

Zalety

Oszczędność energii



Niższe zużycie energii niż tradycyjne źródła światła pozwala na zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

Oświetlenie LED wysokiej jakości



Dioda LED zastosowana w tej lampie firmy Philips to wyjątkowe rozwiązanie opracowane przez firmę Philips. Natychmiast się włącza, pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności oświetlenia oraz podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

Duża trwałość



Produkt godny zaufania. Trwałość wbudowanych źródeł światła LED wykorzystanych w tej lampie LED firmy Philips wynosi nawet 20 tysięcy godzin (co oznacza 20 lat w przypadku średniego użycia przez 3 godziny dziennie, przy co najmniej 13 000 włączeń i wyłączeń). Już nie musisz się martwić naprawą lub wymianą żarówki, ciesząc się doskonałym, nastrojowym oświetleniem w domu.

5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

Możliwość łączenia produktów



Produkt można łączyć z podobnymi produktami lub innymi produktami z tej samej rodziny.

Przycisk włączania / wyłączania na lampie



Dyskretnie umieszczony na lampie przycisk umożliwia łatwe włączanie i wyłączenie światła.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Syntetyk

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- 5 lat gwarancji na moduł LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Przycisk włączania / wyłączania na lampie: Tak

Różne

- Zaprojektowano z myślą o:
Funkcjonalny
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,215 kg
- Wysokość: 3,6 cm
- Długość: 84,8 cm
- Szerokość: 2,5 cm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach: 1270 lm
- Zasilanie sieciowe: 50–60 Hz,
Przedział 220–240 V
- Źródło światła w zestawie: 13 W
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed
odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa II –
Podwójna izolacja
- Liczba źródeł światła: 1

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696163184
- Waga netto: 0,22 kg
- Waga brutto: 0,48 kg
- Wysokość: 889 mm
- Długość: 35 mm
- Szerokość: 73 mm



Data wydania: 2026-03-31
Wersja: 0.465

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com