

# PHILIPS

Kinkiet

Linea

SHELLLINE 3000K

biały

LED



31237/31/P1



## Jasna i relaksująca

Kinkiety belkowe Philips myLiving Decolinea Shellline łączą wydajność i atrakcyjny wygląd w prostej konstrukcji. Dzięki trwałej technologii LED i czasowi eksploatacji do 15 000 godzin oświetlenie to stanowi idealną alternatywę dla tradycyjnych belek T5.

### Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oszczędność energii
- Oświetlenie LED wysokiej jakości
- Duża trwałość – do 15 lat
- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

# Zalety

## Oszczędność energii



Niższe zużycie energii niż tradycyjne źródła światła pozwala na zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

## Oświetlenie LED wysokiej jakości



Dioda LED zastosowana w tej lampie firmy Philips to wyjątkowe rozwiązanie opracowane przez firmę Philips. Natychmiast się włącza, pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności oświetlenia oraz podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

## Duża trwałość



Produkt godny zaufania. Trwałość wbudowanych źródeł światła LED wykorzystanych w tej lampie LED firmy Philips wynosi nawet 15 tysięcy godzin (co oznacza 15 lat w przypadku średniego użycia przez 3 godziny dziennie, przy co najmniej 13 000 włączeń i wyłączeń). Już nie musisz się martwić naprawą lub wymianą żarówki, ciesząc się doskonałym, nastrojowym oświetleniem w domu.

## 5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Syntetyk

## Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Efekt rozproszonego światła: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Funkcjonalny, Kuchnia
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienna
- EyeComfort: Nie

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,205 kg
- Wysokość: 3,4 cm
- Długość: 120,5 cm
- Szerokość: 2,8 cm

### Serwis

- Gwarancja: 5 lat

### Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1800 lm
- Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
- Źródło światła w zestawie: 18 W
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja
- Liczba źródeł światła: 1

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696163320
- Waga netto: 0,21 kg
- Waga brutto: 0,34 kg
- Wysokość: 1 251 mm
- Długość: 39 mm
- Szerokość: 41 mm



Data wydania: 2025-10-22  
Wersja: 0.493

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.