

PHILIPS

Lampa sufitowa
Twirly 12 K

Lampy sufitowe

2700 K

Biały



31814/31/16



Pomaluj swój dom światłem

Stwórz naturalny nastrój w pomieszczeniu dzięki lampie LED Philips myLiving Twirly, którą można zamontować na suficie lub na ścianie. Lampa ta rzuca rozproszone, ciepłe światło rozjaśniające każdy kąt pomieszczenia.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oszczędność energii
- Oświetlenie LED wysokiej jakości
- Duża trwałość – do 15 lat
- Ciepłe, białe światło
- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

Wyjątkowość oprawy

- Możliwość montażu na ścianach i sufitach

Do zastosowania w salonie i sypialni

- Doskonałe światło do relaksu i podejmowania gości
- Tworzenie wytwornego i przyjemnego nastroju

Zalety

Oszczędność energii



Niższe zużycie energii niż tradycyjne źródła światła pozwala na zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

Oświetlenie LED wysokiej jakości



Wykorzystana technologia LED to wyjątkowe rozwiązanie opracowane przez firmę Philips. Dzięki natychmiastowemu włączaniu się światła, zapewnia wptymalną wydajność oraz w pełni podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

Duża trwałość



Produkt godny zaufania. Trwałość wbudowanych źródeł światła LED wykorzystanych w tej lampie LED firmy Philips wynosi nawet 15 tysięcy godzin (co oznacza 15 lat w przypadku średniego użycia przez 3 godziny dziennie, przy co najmniej 13 000 włączeń i wyłączeń). Już nie musisz się martwić naprawą lub wymianą żarówki, ciesząc się doskonałym, nastrojowym oświetleniem w domu.

Ciepłe, białe światło




Światło może mieć różne temperatury barwowe oznaczane za pomocą jednostek zwanych kelwinami (K). Lampy o niskiej wartości kelwinów zapewniają ciepłe, bardziej przytulne światło, natomiast lampy o wysokiej wartości kelwinów dają chłodne, bardziej pobudzające światło. Ta lampa firmy Philips rzuca ciepłe, białe światło, które zapewnia przytulną atmosferę.

5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

Montaż na ścianie i suficie



Tę lampę można zamontować na ścianie lub na suficie – w zależności od potrzeb.

Doskonałe światło do relaksu i podejmowania gości

Salon jest sercem każdego domu – to miejsce przeznaczone do rodzinnych spotkań, odpoczynku i podejmowania gości. Oświetlenie w salonie i w sypialni powinno dawać dużą swobodę i możliwość dostosowania do potrzeb użytkowników, dzięki czemu będzie mogło sprostać ich wymaganiom w ciągu całego dnia. Przemyślane rozmieszczenie różnych typów oświetlenia i umiejętna zabawa światłem mogą nie tylko pomóc w stworzeniu wrażenia ciepła i otwartości, ale też sprawić, że pomieszczenie wyda się bardziej przestronne.

Tworzenie wytwornego nastroju



Ta lampa została stworzona w oparciu o nowoczesne poczucie smaku, trendy i style życia. Doskonale wtapia się w wystrój wnętrza i pozwala stworzyć wymarzony, niepowtarzalny nastrój.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metal, Plastik

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 100

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Garaż, Salon, Gabinet
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 100 mA

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,4 kg
- Całkowita wysokość: 65 mm
- Całkowita długość: 287 mm
- Całkowita szerokość: 287 mm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 72
- Średnica: 287 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1200
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696122822
- Waga netto: 0,4 kg
- Waga brutto: 0,68 kg
- Wysokość: 6,7 cm
- Długość: 33,4 cm
- Szerokość: 33,4 cm



Data wydania: 2026-04-15
Wersja: 0.695

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.