

# PHILIPS


Lampa sufitowa  
Wawel 17 W

Lampy sufitowe

4000/6500/2700 K

Biały

Z możliwością  
przyciemniania;SceneSwitch



31821/31/P5



## Wysokiej jakości oświetlenie nadające pomieszczeniom przytulny nastrój

Lampa sufitowa Philips myLiving WAWEL LED jest wyposażona we zintegrowane źródło światła LED, które pozwala zoptymalizować strumień świetlny i zapewnić jednorodność oświetlenia.

Korzystając z funkcji stopniowej regulacji barwy i pamięci, można dopasować jej jasność do swojego nastroju.

### **Efekt świetlny**

- Równomierna dystrybucja światła

### **Nowoczesne oświetlenie LED**

- Regulacja barwy 2700–6500 K

### **Oszczędność energii**

- Oszczędność energii do 80% w porównaniu z tradycyjnymi źródłami światła

# Zalety

## Równomierna dystrybucja światła



## Oszczędność energii do 80%



## Regulacja



Zaoszczędź nawet 80% energii w stosunku do standardowych żarówek. Zakup zwróci się po upływie roku i pozwoli oszczędzać pieniądze. Zmniejsz swój rachunek za prąd i zacznij oszczędzać już teraz.

Ta lampa ma możliwość regulacji barwy oświetlenia – od ciepłej bieli (2700 K) do jasnego światła dziennego (6500 K).

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metal, Plastik

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

### Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700–4000–6500 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 94

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Garaż, Salon, Gabinet
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, SceneSwitch

### Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 130 mA

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,64 kg
- Całkowita wysokość: 66 mm
- Całkowita długość: 350 mm
- Całkowita szerokość: 350 mm

### Serwis

- Gwarancja: 5 lat

### Dane techniczne

- Średnica: 350 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1600
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Regulowane białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa I – Uziemione

### Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696162774
- Waga netto: 0,64 kg
- Waga brutto: 1,02 kg
- Wysokość: 39,7 cm
- Długość: 7 cm
- Szerokość: 39,6 cm



Data wydania: 2026-04-15  
Wersja: 0.466

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.