

# PHILIPS

Lampa sufitowa  
Wawel 36 W

Lampy sufitowe

4000/6500/2700 K

Biały

Z możliwością  
przyciemniania;SceneSwitch



31823/31/P5



## Wysokiej jakości oświetlenie nadające pomieszczeniom przytulny nastrój

Lampa sufitowa Philips myLiving WAWEL LED jest wyposażona we zintegrowane źródło światła LED, które pozwala zoptymalizować strumień świetlny i zapewnić jednorodność oświetlenia.

Korzystając z funkcji stopniowej regulacji barwy i pamięci, można dopasować jej jasność do swojego nastroju.

### **Efekt świetlny**

- Równomierna dystrybucja światła

### **Nowoczesne oświetlenie LED**

- Regulacja barwy 2700–6500 K

### **Oszczędność energii**

- Oszczędność energii do 80% w porównaniu z tradycyjnymi źródłami światła

# Zalety

## Równomierna dystrybucja światła



## Oszczędność energii do 80%



## Regulacja



Zaoszczędź nawet 80% energii w stosunku do standardowych żarówek. Zakup zwróci się po upływie roku i pozwoli oszczędzać pieniądze. Zmniejsz swój rachunek za prąd i zacznij oszczędzać już teraz.

Ta lampa ma możliwość regulacji barwy oświetlenia – od ciepłej bieli (2700 K) do jasnego światła dziennego (6500 K).

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metalowy, Plastik

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 15 000

## Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

### Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Biuro domowe, Garaż
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, SceneSwitch

### Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 175 mA
- Wydajność: 88 lm/W

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,19 kg
- Wysokość: 6,9 cm
- Długość: 48 cm
- Szerokość: 48 cm

### Serwis

- Gwarancja: 5 lat

### Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 20 000 h
- Średnica: 480 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 3200
- Barwa światła: 4000/6500/2700
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Ściemnianie stopniowe — nie do użytku ze ściemniaczem
- LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 36
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696162798
- Waga netto: 1,19 kg
- Waga brutto: 1,97 kg
- Wysokość: 53,6 cm
- Długość: 7,3 cm
- Szerokość: 53,6 cm
- Numer materiału (12NC): 915005315708



Data wydania: 2024-07-25  
Wersja: 0.391

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.