

PHILIPS

Lampa sufitowa
Canaval 18 W

Lampy sufitowe

2700 K

Biały

Z możliwością
przyciemniania;SceneSwitch



32809/31/P0



Jedna oprawa, przełącznik i trzy ustawienia oświetlenia.

Biała lampa sufitowa LED Canaval Philips to klasyczna oprawa oświetleniowa, która pasuje do każdego wnętrza. Jest energooszczędna, cechuje się wysoką jakością wykonania i zapewnia długotrwałe oświetlenie. Dzięki funkcji stopniowego przyciemniania możesz wybrać pożądaną jasność w zależności od nastroju.

Łatwa obsługa

- Gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie

Efekt świetlny

- Równomierna dystrybucja światła

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Duża trwałość – do 15 lat

Nowoczesne oświetlenie LED

- Wysoka efektywność świetlna

Oszczędność energii

- Wbudowana dioda LED jako część systemu
- Oszczędność energii do 80%

Zalety

Łatwość konserwacji



Równomierna dystrybucja światła



Duża trwałość



Produkt godny zaufania. Trwałość wbudowanych źródeł światła LED wykorzystanych w tej lampie LED firmy Philips wynosi nawet 15 tysięcy godzin (co oznacza 15 lat w przypadku średniego użycia przez 3 godziny dziennie, przy co najmniej 13 000 włączeń i wyłączeń). Już nie musisz się martwić naprawą lub wymianą żarówki, ciesząc się doskonałym, nastrojowym oświetleniem w domu.

Wysoka efektywność świetlna

Wysokiej jakości światło z silnym strumieniem świetlnym i kątem rozsyłu światła równy 40° sprawiają, że te lampy idealnie nadają się do podświetlania części pomieszczeń, które chcemy wyeksponować.

Zintegrowane źródło światła LED



Źródło światła, któremu możesz zaufać. Dzięki zintegrowanemu źródłu światła LED nie musisz się martwić o konserwację czy wymianę lampy, ciesząc się doskonałym oświetleniem w swoim domu.

Oszczędność energii do 80%



Nawet o 80% niższe zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi źródłami światła.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metal, Plastik

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 100

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Garaż, Salon, Gabinet
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, SceneSwitch

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 150 mA

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,66 kg
- Całkowita wysokość: 67 mm
- Całkowita długość: 350 mm
- Całkowita szerokość: 350 mm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Średnica: 350 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1800
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696169285
- Waga netto: 0,66 kg
- Waga brutto: 0,92 kg
- Wysokość: 38,8 cm
- Długość: 7,4 cm
- Szerokość: 38,7 cm



Data wydania: 2026-03-21
Wersja: 0.947

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.