

PHILIPS

Podtynkowa oprawa
oświetleniowa Enneper


Lampy wpuszczane

Bez żarówki

biel



50181/31/PN



Stwórz odpowiedni styl oświetlenia

Wbudowany reflektor punktowy Philips Enneper jest wykonany z wysokiej jakości materiałów, a proste wzornictwo pasuje do każdego wnętrza. Wystarczy dobrać żarówkę LED z trzonkiem GU10, aby stworzyć długotrwałe, eleganckie oświetlenie.

Wyjątkowość oprawy

- Żarówka do nabycia osobno
- Łatwa wymiana żarówki

Do zastosowania w salonie i sypialni

- Najwyższej jakości materiały
- Odporny na kurz i rdzę

Zalety

Żarówka do nabycia osobno

Żarówka nie jest dołączona do zestawu z lampą, dzięki czemu możesz wybrać źródło światła, które najlepiej pasuje do Twojego wnętrza i spełnia Twoje oczekiwania. Żarówka LED firmy Philips zapewni wysoką jakość oraz długie godziny użytkowania.

Łatwa wymiana żarówki

Nowy prosty pierścień sprawia, że wymiana żarówki GU10, jest całkowicie bezproblemowa.

Najwyższej jakości materiały

Wbudowany reflektor punktowy jest wykonany z wysokiej jakości materiałów syntetycznych. Dzięki czemu możesz cieszyć się nim w domu przez długie lata.

Odporny na kurz i rdzę

Specjalny materiał odporny na kurz i rdzę minimalizuje gromadzenie się kurzu i zapewnia długą żywotność produktu.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Syntetyk

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Łatwa wymiana żarówki: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Tylko do żarówek LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 100

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Salon, Gabinet
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy wpuszczane
- EyeComfort: Nie

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,112 kg
- Odległość od wgłębienia: 100 mm
- Całkowita wysokość: 42 mm
- Całkowita długość: 90 mm
- Całkowita szerokość: 90 mm
- Wycięcie w suficie podwieszanym: 7.0 cm x 7.0 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: -
- Technologia źródła światła: LED
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Trzonek: GU10
- Źródło światła w zestawie: -
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 5,5

- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja
- Liczba źródeł światła: 1

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696160367
- Waga netto: 0,11 kg
- Waga brutto: 0,17 kg
- Wysokość: 158 mm
- Długość: 53 mm
- Szerokość: 103 mm



Data wydania: 2026-03-21
Wersja: 0.1135

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.