

PHILIPS

Sufitowy/ścienny
reflektor punktowy Burlap
2 x

Reflektory punktowe
sufitowe i ścienne

Bez żarówki

Matowy chrom



50232/17/E7



Podkreślenie stylu

Zastosuj to praktyczne oświetlenie punktowe firmy Philips w swoim domu. Wybierz źródło światła LED E14 firmy Philips odpowiednie do wybranego stylu, aby otrzymać oświetlenie wysokiej jakości działające przez długi czas.

Wyjątkowość oprawy

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- Żarówka do nabycia osobno

Zalety

Reflektor punktowy z możliwością regulacji



Skieruj światło w wybrane miejsce, obracając lub nachylając reflektor punktowy.

Żarówka do nabycia osobno

Żarówka nie jest dołączona do zestawu z lampą, dzięki czemu możesz wybrać źródło światła, które najlepiej pasuje do Twojego wnętrza i spełnia Twoje oczekiwania. Żarówka LED firmy Philips zapewni wysoką jakość oraz długie godziny użytkowania.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Chrom
- Materiał: Szkło

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Zamontuj produkt poza zasięgiem rąk: Tak

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Gabinet, Korytarz
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Reflektory punktowe sufitowe i ściennie
- EyeComfort: Nie

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,600 kg
- Całkowita wysokość: 145 mm
- Całkowita długość: 290 mm
- Całkowita szerokość: 195 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: No bulb included
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Trzonek: E14
- Źródło światła w zestawie: 40W
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 40
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 2

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696132975
- Waga netto: 0,6 kg
- Waga brutto: 0,76 kg
- Wysokość: 32 cm
- Długość: 12 cm
- Szerokość: 14 cm



Data wydania: 2025-11-01
Wersja: 0.672

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com