

# PHILIPS

Podtynkowa oprawa  
oświetleniowa Donegal


Lampy wpuszczane

Bez żarówki

biały



50391/31/PN



## Stwórz odpowiedni styl oświetlenia

Wbudowany reflektor punktowy Philips Donegal jest wykonany z materiału, który nie przyciąga kurzu i jest odporny na rdzę, co ułatwia jego czyszczenie i konserwację. Wystarczy dobrać żarówkę LED z trzonkiem GU10, aby stworzyć długotrwałe, eleganckie oświetlenie.

### Wyjątkowość oprawy

- Żarówka do nabycia osobno
- Łatwa wymiana żarówki

### Do zastosowania w salonie i sypialni

- Wysokiej jakości materiały
- Odporny na kurz i rdzę

# Zalety

## Żarówka do nabycia osobno

Żarówka nie jest dołączona do zestawu z lampą, dzięki czemu możesz wybrać źródło światła, które najlepiej pasuje do Twojego wnętrza i spełnia Twoje oczekiwania. Żarówka LED firmy Philips zapewni wysoką jakość oraz długie godziny użytkowania.

## Łatwa wymiana żarówki

Nowy prosty pierścień sprawia, że wymiana żarówki GU10, jest całkowicie bezproblemowa.

## Wysokiej jakości materiały

Wbudowany reflektor punktowy jest wykończony najwyższej jakości materiałami syntetycznymi, co zapewnia mu trwałość i wysoką odporność na strumień świetlny.

## Odporny na kurz i rdzę

Specjalny materiał odporny na kurz i rdzę minimalizuje gromadzenie się kurzu i zapewnia długą żywotność produktu.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Syntetyk

## Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 30 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Łatwa wymiana żarówki: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Tylko do żarówek LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## Właściwości światła

- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 112

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Salon, Gabinet
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy wpuszczane
- EyeComfort: Nie

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,112 kg
- Odległość od wgłębienia: 100 mm
- Całkowita wysokość: 42 mm
- Całkowita długość: 90 mm
- Całkowita szerokość: 90 mm
- Wycięcie w suficie podwieszanym: 7.0 cm x 7.0 cm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

**Dane techniczne**

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: -
- Technologia źródła światła: LED
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Trzonek: GU10
- Źródło światła w zestawie: -
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 5,5
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

- Liczba źródeł światła: 1

**Obsługiwane wersje**

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8718696160848
- Waga netto: 0,11 kg
- Waga brutto: 0,17 kg
- Wysokość: 158 mm
- Długość: 53 mm
- Szerokość: 103 mm



Data wydania: 2026-04-15  
Wersja: 0.1081

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)