

# PHILIPS

Sufitowy/ścienny  
spot Runner 3 x

Reflektory punktowe  
sufitowe i ściennie

2700 K

Biel

ClickFix



53093/31/P0



## Podkreśl styl swojego domu za pomocą światła

Philips my Living Contemporary to seria spotów, które zachwycają eleganckim designem i oferują wysokiej jakości światło, idealnie dopasowane do dzisiejszych trendów i Twojego stylu życia. Wysokiej jakości światło LED o ciepłej bieli idealnie nadaje się do wyeksponowania detali.

### Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Działa z regulatorami przyciemniania do wbudowania w ścianę
- Oszczędność energii

### Wyjątkowość oprawy

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- Wiązka światła doskonała do oświetlenia punkowego

### Do zastosowania w domowym biurze

- Do każdego pomieszczenia w Twoim domu

### Do zastosowania w salonie i sypialni

- Ciepłe, białe światło
- Tworzywo wysokiej jakości

# Zalety

## Działa z regulatorami przyciemniania do wbudowania w ścianę



Ustaw natężenie światła za pomocą regulatora przyciemniania do wbudowania w ścianę (sprzedawany oddzielnie), by stworzyć odpowiedni nastrój w pomieszczeniu, podkreślić specjalne cechy swojego domu itd.

## Oszczędność energii



Niższe zużycie energii niż niż tradycyjne źródła światła pozwala na zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

## Reflektor punktowy z możliwością regulacji



Skieruj światło w wybrane miejsce, obracając lub nachylając reflektor punktowy.


## Idealny wybór do oświetlenia punktowego

Wiązka światła doskonała do oświetlenia akcentowego. Ten reflektor punktowy firmy Philips zapewnia wiązkę światła doskonałą do oświetlenia akcentowego (żarówka GU10, sprzedawana oddzielnie) i podkreśla każdy element wystroju wnętrza.

## Do każdego pomieszczenia w Twoim domu

W pełni funkcjonalny, a jednocześnie bardzo elegancki reflektor punktowy firmy Philips wniesie ozdobny akcent do każdego pomieszczenia w Twoim domu.

## Ciepłe, białe światło



Światło może mieć różne temperatury barwowe oznaczane za pomocą jednostek zwanych kelwinami (K). Lampy o niskiej wartości kelwinów zapewniają ciepłe, bardziej przytulne światło, natomiast lampy o wysokiej wartości kelwinów dają chłodne, bardziej pobudzające światło. Ta lampa firmy Philips rzuca ciepłe, białe światło, które zapewnia przytulną atmosferę.

## Tworzywo wysokiej jakości

Ta lampa uformowana jest z warstwowych wzorów z materiałów o wysokiej jakości i doskonałym wykończeniu. Dzięki temu jest produktem solidnym i trwałym, który będzie zdobić i ulepszać Twój dom przez wiele kolejnych lat.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metal

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

### Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Diody LED w zestawie: Tak
- Zamontuj produkt poza zasięgiem rąk: Tak

### Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 36
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 76

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Salon, Gabinet, Korytarz
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Reflektory punktowe sufitowe i ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: ClickFix

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,405 kg
- Całkowita wysokość: 109 mm
- Całkowita długość: 480 mm
- Całkowita szerokość: 90 mm

### Serwis

- Gwarancja: 2 lata

### Dane techniczne

- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 35
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 690
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: F
- Trzonek: GU10
- Źródło światła w zestawie: 9
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 3

### Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696157503
- Waga netto: 1,41 kg
- Waga brutto: 1,54 kg
- Wysokość: 49 cm
- Długość: 10,2 cm
- Szerokość: 10,9 cm



Data wydania: 2026-04-15  
Wersja: 0.303

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.