

PHILIPS

Sufitowy/ścienny reflektor
punktowy Runner 4 x

Reflektory punktowe
sufitowe i ścienne

Bez żarówki

Biały



53094/31/12



Wysokiej jakości lampa akcentująca. Nie zawiera dołączonego źródła światła.

Ta oprawa z poczwórnym światłem akcentującym w stylu przemysłowym jest drobna, smukła i prosta. Idealnie pasuje do nowoczesnego wnętrza. Biała aluminiowa obudowa dopełnia źródło światła. Efektowny element dekoracyjny z obracającym się źródłem światła.

Ciekawe wzornictwo zapewniające optymalne efekty świetlne

- Możliwość regulacji głowicy reflektora gwarantująca maksymalną elastyczność

Zalety

Łatwa regulacja głowicy reflektora

Ruchoma głowica reflektora jest zaprojektowana tak, aby skierować

światło tam, gdzie go najbardziej potrzebujesz.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metal
- Kolor Korpusu: Biel

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Precyzyjne wiązki światła: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Zamontuj produkt poza zasięgiem rąk: Tak

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Salon, Biuro domowe, Przedpokój
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Reflektory punktowe sufitowe i ściennie
- EyeComfort: Nie

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,450 kg
- Wysokość: 10,9 cm
- Długość: 24 cm
- Szerokość: 24 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: No bulb included
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Lampa jest zgodna ze źródłami światła klasy: A++ do E
- Liczba źródeł światła: 4
- Trzonek: GU10
- Źródło światła w zestawie: 20W
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 20
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione
- Wymienne źródło światła: Tak
- Kod stopnia ochrony: IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem
- Liczba źródeł światła: 4
- Klasa ochrony IEC: Klasa bezpieczeństwa I

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718291487852
- Waga netto: 1,45 kg
- Waga brutto: 1,63 kg
- Wysokość: 25,1 cm
- Długość: 11,3 cm
- Szerokość: 25,3 cm



Data wydania:
2026-03-07
Wersja: 0.388

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com