

PHILIPS

Podtynkowa oprawa
oświetleniowa Enif

Lampy wpuszczane

Bez żarówki

Biały



59240/31/E7



Podkreślenie stylu

Zastosuj to praktyczne oświetlenie punktowe firmy Philips w swoim domu. Wybierz źródło światła LED GU10 firmy Philips odpowiednie do wybranego stylu, aby otrzymać oświetlenie wysokiej jakości działające przez długi czas.

Wyjątkowość oprawy

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- Żarówka do nabycia osobno

Zalety

Reflektor punktowy z możliwością regulacji



Skieruj światło w wybrane miejsce, obracając lub nachylając reflektor punktowy.

Żarówka do nabycia osobno

Żarówka nie jest dołączona do zestawu z lampą, dzięki czemu możesz wybrać źródło światła, które najlepiej pasuje do Twojego wnętrza i spełnia Twoje oczekiwania. Żarówka LED firmy Philips zapewni wysoką jakość oraz długie godziny użytkowania.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metalowy

Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Zamontuj produkt poza zasięgiem rąk: Tak

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Biuro domowe
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy wpuszczane
- EyeComfort: Nie

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,080 kg
- Długość otworu: 7.5 cm
- Szerokość otworu: 7.5 cm
- Wysokość: 10 cm
- Długość: 9,0 cm
- Odległość od wgłębienia: 10 cm
- Szerokość: 9,0 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 30 000 h
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: NA
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Trzonek: GU10
- Źródło światła w zestawie: -
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 50 W
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II
- Liczba źródeł światła: 1

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696133361
- Waga netto: 0,08 kg
- Waga brutto: 0,19 kg
- Wysokość: 14,5 cm
- Długość: 4 cm
- Szerokość: 9,5 cm



Data wydania: 2025-03-18
Wersja: 0.466

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.