

PHILIPS

Żarówka tubularna
w kulistym kształcie

Dekoracyjna lampa
tubularna

7 W

E14

Przezroczysty

Z możliwością przyciemniania



8711500250087



Przytulne, dekoracyjne oświetlenie

Dekoracyjne tradycyjne żarówki Philips mają niską intensywność światła (poniżej 60 lumenów) zapewniającą ciepły, przytulny blask, dzięki któremu stworzysz relaksujący nastrój. Idealnie pasują do otwartych opraw oświetleniowych.

Oświetlenie do specjalnych celów

- Do specjalnych zastosowań

Zalety

Do specjalnych zastosowań



Żarówki Philips wykonane w technologii tradycyjnej są przeznaczone do zastosowań specjalnych. Żarówki do ogólnego oświetlenia domu są dostępne w technologii halogenowej, energooszczędnej i LED.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Kształt: Do urządzeń
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka
- Gniazdo: E14
- Technologia: Żarówka żarowa
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Ściemnialna: Tak

Wymiary źródła światła

- Średnica: 17 mm
- Wysokość: 54 mm
- Szerokość: 17 mm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 1 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 0.8
- Liczba cykli pracy: 4 000
- Nominalny okres eksploatacji: 1 000

Właściwości światła

- Zastosowanie: Oświetlenie nocne
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 100
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Kategoria barwy światła: Ciepła biel
- Czas rozświetlania: 0 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie s
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 2700
- Strumień Świetlny: 21 lm

Inne właściwości

- Znak CE: Tak

Moc

- Współczynnik mocy (ułamek): 1

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 1
- Zasilanie: 230–240 V
- Moc: 7 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 7

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 1 000
- Znamionowy strumień świetlny: 21 lm
- Moc znamionowa: 7.0 W

Dane techniczne

- Trwałość lamp: 1 000
- Kształt: Do urządzeń
- Z możliwością przyciemniania: Tak
- Podstawa-nasadka: E14

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8711500250087
- Waga netto: 8 g
- Waga brutto: 14 g
- Wysokość: 5,9 cm
- Długość: 2,6 cm
- Szerokość: 2,6 cm



Data wydania:
2026-05-30
Wersja: 0.240

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com