

# PHILIPS


Kinkiet Nightingale 35  
W GU10 bez żarówki

Oprawy zewnętrzne

Bez żarówki

Rdza

Wodoodporne



8718696154014



## Stwórz piękny ogród za pomocą światła

To oświetlenie zewnętrzne zostało zaprojektowane w oparciu o najnowsze trendy i zgodnie z obowiązującym stylem. Dzięki temu łatwo stworzysz wymarzony nastrój.

### Łatwa obsługa

- Żarówka do nabycia osobno

### Dodaj stylu swojemu ogrodowi

- Nowoczesne oświetlenie zewnętrzne

### Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- IP44 – wodoszczelność

### Wyjątkowość oprawy

- Efekt światła dwukierunkowego

# Zalety

## Żarówka do nabycia osobno

Ta oprawa oświetleniowa jest oferowana bez żarówki, co pozwala wybrać źródło światła, które najlepiej pasuje do pomieszczenia i osobistych upodobań. Żarówka LED firmy Philips zapewni wysoką jakość oraz długie godziny użytkowania.

## Nowoczesne oświetlenie zewnętrzne

Elegancki, współczesny styl oświetlenia zewnętrznego firmy Philips robi wrażenie. Jest odważny i minimalistyczny — idealny do udekorowania światłem ogrodu, ścieżek oraz innych przestrzeni zewnętrznych.

## IP44 – wodoszczelność



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP44 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę

przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

## Efekt światła dwukierunkowego

Ta oprawa zewnętrzna Philips tworzy idealną atmosferę w ogrodzie lub na tarasie dzięki efektowi światła dwukierunkowego.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Rdza
- Materiał: Aluminium

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- 5 lat gwarancji na moduł LED: Tak
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- System mocowania click!FIX: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Czujnik ruchu: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Element dekoracyjny: Nie

## Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Patio

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród i Taras
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,6 kg
- Wysokość: 16 cm
- Długość: 9,6 cm
- Szerokość: 8 cm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

#### Dane techniczne

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Trzonek: GU10
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 35
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa I
- Wymienne źródło światła: Tak

- Liczba źródeł światła: 2

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696154014
- Waga netto: 0,72 kg
- Waga brutto: 0,81 kg
- Wysokość: 17,8 cm
- Długość: 8,6 cm
- Szerokość: 10,1 cm



Data wydania: 2025-06-12  
Wersja: 0.301

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.