

PHILIPS

Sufitowy/ścienny reflektor punktowy Titan 4 x

Reflektory punktowe sufitowe i ściennie

Bez żarówki

Aluminium



8718696156025



Ciesz się radością chwili

Zastosuj praktyczne oświetlenie punktowe firmy Philips w swoim domu. Wybierz źródło światła LED GU10 firmy Philips odpowiednie do wybranego stylu, aby otrzymać oświetlenie wysokiej jakości działające przez długi czas.

Łatwa obsługa

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- Żarówka do nabycia osobno

Najwyższa jakość

- Trwały materiał wysokiej jakości

Wyjątkowość oprawy

- Do każdego pomieszczenia w Twoim domu

Zalety

Reflektor punktowy z możliwością regulacji



Skieruj światło w wybrane miejsce, po prostu obracając lub nachylając głowicę reflektora punktowego.

Żarówka do nabycia osobno

Ta oprawa oświetleniowa jest oferowana bez żarówki, co pozwala wybrać źródło światła, które najlepiej pasuje do pomieszczenia i osobistych upodobań. Żarówka LED firmy Philips zapewni wysoką jakość oraz długie godziny użytkowania.

Trwały materiał wysokiej jakości

Wysokiej jakości materiały i doskonałe wykończenie gwarantują wyjątkową trwałość, dzięki czemu ten solidny reflektor punktowy będzie wzbogacać wystrój Twojego domu i rozjaśniać jego wnętrza przez długie lata.

Do każdego pomieszczenia w Twoim domu

W pełni funkcjonalny, a jednocześnie bardzo elegancki reflektor punktowy firmy Philips wniesie dekoracyjny akcent do każdego pomieszczenia w Twoim domu.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Aluminium
- Materiał: Metal

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- System mocowania click!FIX: Nie
- Precyzyjne wiązki światła: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Zamontuj produkt poza zasięgiem rąk: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Salon, Gabinet, Korytarz
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Reflektory punktowe sufitowe i ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: ClickFix

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,245 kg
- Całkowita wysokość: 100 mm
- Całkowita długość: 210 mm
- Całkowita szerokość: 210 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: -
- Technologia źródła światła: LED
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Trzonek: GU10
- Źródło światła w zestawie: 50W
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 50
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców

- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 4

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696156025
- Waga netto: 1,25 kg
- Waga brutto: 1,44 kg
- Wysokość: 24,6 cm
- Długość: 12,1 cm
- Szerokość: 24,1 cm



Data wydania: 2026-03-21
Wersja: 0.139

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.