

PHILIPS


Listwa świetlna 5 m

Taśmy LED

3500 K

Przezroczysta

8718696164228



Doskonała jakość światła i styl

Komfortowe światło typu Linear do Twoich pomieszczeń

Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza

- Wymiary kompaktowe do niewielkich przestrzeni

Materiał i wykończenie


- Materiały najwyższej jakości

Zalety

Wymiary kompaktowe do niewielkich przestrzeni

Idealnie wpasowuje się w niewielką przestrzeń

Materiały najwyższej jakości



Trwały i atrakcyjny materiał zapewniający efektowną i długotrwałą inwestycję.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Przezroczysty
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Wyłącznik na przewodzie: Tak
- Zasilacz w zestawie: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 110
- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 3500 K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 85

Girlanda/taśma oświetleniowa

- Możliwość przedłużenia: Nie

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Salon, Gabinet, Korytarz
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Taśmy LED
- EyeComfort: Nie

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 225 mA

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,205 kg
- Całkowita wysokość: 2,6 mm
- Całkowita długość: 5 000 mm
- Całkowita szerokość: 8 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 2050
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: 3500
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Źródło światła w zestawie: 22
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców

- Klasa ochronności: Klasa II –
Podwójna izolacja

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696164228
- Waga netto: 0,28 kg
- Waga brutto: 0,32 kg
- Wysokość: 16 cm
- Długość: 5,5 cm
- Szerokość: 16 cm



Data wydania: 2026-03-21
Wersja: 0.383

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.