

PHILIPS


Listwa świetlna 5 m
RGB

Taśmy LED


RGB

Przezroczysta

Z możliwością
przyciemniania;RGB



8718696164242



Pokoloruj swój świat z taśmami oświetleniowymi Philips LED

Pilot umożliwia łatwe sterowanie taśmą oświetleniową i płynne przyciemnianie światła do odpowiedniego poziomu. Zmieniaj kolor według własnego uznania, wybierając spośród 30 zdefiniowanych barw. Taśmy oświetleniowe Philips LED są łatwe w montażu, można je przyciąć na wymiar i przykleić do dowolnej powierzchni

Łatwa instalacja

- Możliwość skrócenia do odpowiedniej długości

Podłącz i korzystaj

- Prosta instalacja: wystarczy podłączyć i uruchomić

Sterowanie

- Dla wygody w zestawie pilot do sterowania światłem

Zalety

Możliwość skrócenia do odpowiedniej długości

Taśmy LED można z łatwością przyciąć tak, aby pasowały do Twojej przestrzeni. Oznaczenia miejsc cięcia na taśmie oświetleniowej wskazują, gdzie można przeciąć.

Prosta instalacja: wystarczy podłączyć i uruchomić

Nasze gotowe do użycia taśmy oświetleniowe są proste w montażu, więc możesz zacząć korzystać z nich od razu. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w pudełku.

Dla wygody w zestawie pilot do sterowania światłem

Zdecyduj, jakie chcesz kolory światła, poziomy ściemniania i wybierz jedno z przygotowanych fabrycznie wstępnych ustawień oświetlenia.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Przezroczysty
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Wyłącznik na przewodzie: Tak
- Zasilacz w zestawie: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 110
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 45
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 20

Girlanda/taśma oświetleniowa

- Możliwość przedłużenia: Nie

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Salon, Gabinet, Korytarz
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Taśmy LED
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, Kolory RGB

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 200 mA

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,205 kg
- Całkowita wysokość: 2,6 mm
- Całkowita długość: 5 000 mm
- Całkowita szerokość: 10 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: -
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Światło kolorowe (RGB)
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696164242
- Waga netto: 0,28 kg
- Waga brutto: 0,32 kg
- Wysokość: 16 cm
- Długość: 5,5 cm
- Szerokość: 16 cm



Data wydania:
2026-04-29
Wersja: 0.461

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.