

PHILIPS

Żarówka

LED

40 W

E27

8718696167779



Osiągnij klasyczny styl

Przewód Philips w stylu klasycznym to kabel w oplocie tekstylnym z metalowym, klasycznie wykończonym gniazdem na żarówkę. Doda on tradycyjnego klimatu do Twojej przestrzeni mieszkalnej. Można do niego dopasować żarówkę E27 LED z oferty produktów marki Philips w stylu klasycznym.

Do zastosowania w salonie i sypialni

- Najwyższej jakości materiały
- Regulowana długość przewodu

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

- Przewód

Zalety

Wysokiej jakości materiał [Przewód]

Ten piękny przewód w oplocie tekstylnym zapewni, że lampka będzie wisiała w linii prostej. Matowe wykończenie gniazda nada każdej żarówce stylu retro.

Regulowana długość przewodu [Przewód]

Przewód jest w pełni regulowany do różnych wysokości, co daje możliwość zaaranżowania stylowej, dynamicznej kombinacji podwieszanego oświetlenia nad wysepką lub stołem w kuchni.

Przewód

Żarówki firmy Philips można połączyć z przewodem Philips, aby udoskonalić oświetlenie wnętrz i nadać im przemysłowy charakter.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Akcesorium
- Gniazdo: E27
- Ściemnialna: Nie

Trwałość

- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 25 000
- Nominalny okres eksploatacji: 10 950

Gwarancja

- Okres gwarancji: 2.5 years

Właściwości światła

- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 0,00

Różne

- Dodatkowe cechy: Dekoracyjne

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 330 mA
- Znak CE: Tak
- Zgodność z normą UE RoHS: Tak

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: 120-240 V
- Moc: 40 W

Wymiary i waga produktu

- Długość: 10,7 cm

Wartości znamionowe

- Moc znamionowa: 40 W

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Częstotliwość linii: 50 to 60
- Podstawa-nasadka: E27
- czy można go stosować w oprawach zamkniętych? No

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696167779
- Waga netto: 0,43 kg
- Waga brutto: 0,48 kg
- Wysokość: 16,9 cm
- Długość: 7,1 cm
- Szerokość: 16,9 cm



Data wydania: 2026-03-21
Wersja: 0.1045

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com