

PHILIPS

Żarówka

LED

40 W

E27

8718699624057



Stwórz efekt vintage

Przewód Philips w stylu vintage to kabel w oplocie tekstylnym z metalowym, matowo wykończonym gniazdem na żarówkę. Doda on klimatu retro do Twojej przestrzeni mieszkalnej. Można do niego dopasować żarówkę E27 LED z oferty produktów marki Philips w stylu vintage.

Do zastosowania w salonie i sypialni

- Najwyższej jakości materiały
- Regulowana długość przewodu

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

- Przewód

Zalety

Wysokiej jakości materiał [Przewód]

Ten piękny przewód w oplocie tekstylnym zapewni, że lampka będzie wisiała w linii prostej. Matowe wykończenie gniazda nada każdej żarówce stylu retro.

Regulowana długość przewodu [Przewód]

Przewód jest w pełni regulowany do różnych wysokości, co daje możliwość zaaranżowania stylowej, dynamicznej kombinacji podwieszanego oświetlenia nad wysepką lub stołem w kuchni.

Przewód

Żarówki firmy Philips można połączyć z przewodem Philips, aby udoskonalić oświetlenie wnętrz i nadać im przemysłowy charakter.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Akcesorium
- Gniazdo: E27

Trwałość

- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%

Gwarancja

- Okres gwarancji: 2.5 years

Właściwości światła

- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 0,00

Różne

- Dodatkowe cechy: Dekoracyjne

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 330 mA
- Znak CE: Tak
- Zgodność z normą UE RoHS: Tak

Zużycie energii

- Zasilanie: 120-240 V
- Moc: 40 W

Wartości znamionowe

- Moc znamionowa: 40 W

Dane techniczne

- Częstotliwość linii: 50 to 60
- Podstawa-nasadka: E27
- czy można go stosować w oprawach zamkniętych? No

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699624057
- Waga netto: 0,43 kg
- Waga brutto: 0,48 kg
- Wysokość: 16,9 cm
- Długość: 7,1 cm
- Szerokość: 16,9 cm

