

PHILIPS

Żarówka żarnikowa
matowa 100 W G120 E27

LED

2700 K

1521 lm

15 000 godz.



8718699665142



Niepowtarzalna żarówka

Znajome kształty, które kochasz. Klasyczny wygląd standardowych żarówek, które zużywają około 80% energii mniej. Szeroki kąt rozsyłu zapewnia idealną i równomierną dystrybucję światła.

Wysokiej jakości światło

- Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

- Podobne kształtem i rozmiarem do standardowych żarówek halogenowych

Stwórz właściwe oświetlenie dla swojego domu

- Doskonale do opraw dekoracyjnych

Więcej niż oświetlenie

- Nowoczesna technologia LED w stylu vintage

Zalety

Zaprojektowane z myślą o komforcie Twoich oczu



Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne powoduje powstawanie odblasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie. Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były delikatne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

Podobne kształtem i rozmiarem do standardowych żarówek halogenowych



To energooszczędne standardowe źródło światła LED o pięknym kształcie i znajomych wymiarach to nowoczesne oświetlenie stanowiące przyjazny środowisku zamiennik dla standardowych żarówek halogenowych.

Doskonałe do opraw dekoracyjnych

Nowoczesne oświetlenie za pomocą żarówek LED firmy Philips w kształcie kuli do stosowania w oprawach dekoracyjnych, takich jak wentylatory sufitowe i listwy oświetleniowe.

Nowoczesne oświetlenie LED w stylu vintage

Żarówki LED Classic działają w oparciu o standardową technologię energooszczędną LED. Dzięki temu można cieszyć się najnowocześniejszą technologią w stylu retro.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka duża kula
- Gniazdo: E27
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Szyba

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000
- Zakres temperatury otoczenia: Od -20°C do +45°C
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak

Gwarancja

- Okres gwarancji: 2 lata

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 1521 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 2700
- Strumień Świetlny: 1 521 lm
- Wartość efektu stroboskopowego (SVM): 0,4
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 144,00

Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort

Inne właściwości

- Zgodność z normą UE RoHS: Tak

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8718699665142
- EAN: 871869966514200
- Tytuł produktu: LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4

Moc

- Współczynnik mocy (ułamek): 0.52

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.52
- Zasilanie: 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 100
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): D
- Moc: 10,5
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 11

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 177 mm
- Całkowita długość: 177 mm
- Całkowita szerokość: 125 mm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Średnica: 125 mm
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 400296
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere
- Z możliwością przyciemniania: Nie
- Wartość migotania (PstLM): 1
- Częstotliwość linii: 50 to 60
- Podstawa-nasadka: E27

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Zgodne systemy operacyjne: Nie dotyczy
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699665142
- Waga netto: 0,1 kg
- Waga brutto: 0,2 kg
- Wysokość: 19,6 cm
- Długość: 12,8 cm
- Szerokość: 12,8 cm



Data wydania: 2026-07-01
Wersja: 0.758

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.