

PHILIPS

Lampa sufitowa
Superslim 18 W

Lampy sufitowe

4000 K

Biały

Ściemnialna



8718699680992



Jedna lampa. Standardowy włącznik światła. Trzy ustawienia światła.

Stwórz odpowiedni nastrój, zmieniając jasność światła. Dzięki lampom sufitowym SceneSwitch Philips możesz ustawić jeden z trzech poziomów jasności na każdą okazję. Produkt nie wymaga ściemniacza ani żadnej dodatkowej instalacji — wystarczy jedynie istniejący włącznik światła.

Do zastosowania w salonie i sypialni

- Doskonałe światło do relaksu i podejmowania gości

Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza

- Wyjątkowo płaska konstrukcja

Łatwość obsługi

- Ta lampa nadaje się zarówno do montażu ściennego, jak i sufitowego, co zapewnia dużą swobodę projektowania wnętrza.
- Łatwa instalacja

Efekt świetlny

- Równomierna dystrybucja światła

8718699680992

Najwyższa jakość

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu

Zalety

Doskonale światło do relaksu i podejmowania gości

Salon jest sercem każdego domu – to miejsce przeznaczone do rodzinnych spotkań, odpoczynku i podejmowania gości. Oświetlenie w salonie i w sypialni powinno dawać dużą swobodę i możliwość dostosowania do potrzeb użytkowników, dzięki czemu będzie mogło sprostać ich wymaganiom w ciągu całego dnia. Przemyślane rozmieszczenie różnych typów oświetlenia i umiejętna zabawa światłem mogą nie tylko pomóc w stworzeniu wrażenia ciepła i otwartości, ale też sprawić, że pomieszczenie wyda się bardziej przestronne.

Wyjątkowo płaska konstrukcja

Wąska obudowa, wpuszczana w powierzchnię, idealnie nadaje się do niskich pomieszczeń.

Opcja montażu ściennego lub sufitowego

Łatwa instalacja

Nigdy więcej problemów z instalacją. Wystarczy zawiesić oprawę oświetleniową na ścianie lub suficie i gotowe.

Równomierna dystrybucja światła

Oświetlaj pomieszczenia równomiernym i jednolitym światłem.

Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnienia, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metal, Plastik

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 94

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Garaż, Salon, Gabinet
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 92 mA

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,58 kg
- Całkowita wysokość: 23 mm
- Całkowita długość: 300 mm
- Całkowita szerokość: 300 mm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Średnica: 300 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1700
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Chłodne, białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699680992
- Waga netto: 0,54 kg
- Waga brutto: 0,64 kg
- Wysokość: 2,8 cm
- Długość: 30 cm
- Szerokość: 29,5 cm

